

**Accessori  
G 20/5.00A/F**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Illustrazione del prodotto**

Come da figura

**Klippon® Connect con tecnologia a staffa di serraggio**

L'elevata affidabilità e la varietà delle forme delle morsettiere con collegamento a staffa di serraggio, rendono la progettazione più semplice ed il funzionamento più sicuro. Klippon® Connect offre una risposta garantita ad una vasta gamma di necessità diverse.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Tipo       | G 20/5.00A/F                |
| Nr.Cat.    | <a href="#">0431300000</a>  |
| Versione   | Componenti attivi, Fusibile |
| GTIN (EAN) | 4008190185381               |
| CPZ        | 10 Pezzo                    |

## Foglio dati

### Accessori G 20/5.00A/F

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

|                     |        |                      |            |
|---------------------|--------|----------------------|------------|
| Larghezza           | 5 mm   | Larghezza (pollici)  | 0,197 inch |
| Posizione verticale | 20 mm  | Altezza (pollici)    | 0,787 inch |
| Profondità          | 5 mm   | Profondità (pollici) | 0,197 inch |
| Peso netto          | 1,05 g |                      |            |

### Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Dati caratteristici del sistema

Versione Accessori per fusibili

### Dati dei materiali

Colori Grigio chiaro

### Dati dimensionamento

Tensione nominale 250 V Corrente nominale 5 A

### Fusibili

|                            |                        |  |                     |
|----------------------------|------------------------|--|---------------------|
| Caduta di tensione         | 150 mV                 | Caratteristiche                          | Rapido              |
| Colori                     | Grigio chiaro          | Corrente                                 | 5 A                 |
| Inserto portafusibile      | G-Si. 5 x 20           | Integrale di fusione                     | 19 A <sup>2</sup> s |
| Potenza erogata (@ 1,5 In) | 2,4 W                  | Potere d'interruzione di dimensionamento | 1,5 kA              |
| Versione                   | Accessori per fusibili |  |                     |

### Classificazioni

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000035    | ETIM 4.0   | EC000035    |
| ETIM 5.0   | EC000035    | ETIM 6.0   | EC000035    |
| UNSPSC     | 30-21-18-14 | eClass 5.1 | 27-14-20-07 |
| eClass 6.2 | 27-14-20-07 | eClass 7.1 | 27-14-20-90 |
| eClass 8.1 | 27-14-20-90 | eClass 9.0 | 27-14-20-01 |
| eClass 9.1 | 27-14-20-01 |            |             |

### Approvazioni

ROHS Conforme

### Downloads

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Brochure/Catalogo     | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>             |
| Dati ingegneristici   | <a href="#">WSCAD</a>                           |
| Documentazione utente | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> |