

**Elementi di collegamento
H50/36 OLIV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H50/36 OLIV
Nr.Cat.	0444200000
Versione	Terminali, isolato, 26 mm, 20 mm, verde oliva
GTIN (EAN)	4008190110284
CPZ	50 Pezzo
Imballaggio	sfuso

Elementi di collegamento
H50/36 OLIV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	36 mm	Larghezza (pollici)	1,417 inch
Peso netto	2,8 g		

Dati tecnici

Versione	isolato
----------	---------

Terminali

Colore	Weidmüller	Diametro del collare (D2)	15 mm
Diametro della superficie di contatto (D1)	10,3 mm	L1 in mm	36 mm
Lunghezza della superficie di contatto (L2)	20 mm	Lunghezza di spellatura	26 mm
Sezione di collegamento cavo	50 mm ²	Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 1
Spessore del collare isolante (S2)	0,5 mm	Spessore della bussola in metallo (S1)	0,3 mm

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Approvazioni

Omologazioni

ROHS Conforme**Downloads**

Brochure/Catalogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dati ingegneristici	STEP