

CableLine
CLI R 1 F. CLI C 1-3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



La gamma Weidmüller di segnafili e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo con grande diametro. L'assortimento comprende fra l'altro sistemi combinati con singoli cartellini, tubetti trasparenti, guaine termoretraibili e cartellini fissabili con fascette serracavo.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CLI R 1 F. CLI C 1-3
Nr.Cat.	0532100000
Versione	CableLine, Puntale di montaggio, 150 x 2.5 mm, blu
GTIN (EAN)	4008190092191
CPZ	20 Pezzo

CableLine
CLI R 1 F. CLI C 1-3**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	2,5 mm	Larghezza (pollici)	0,098 inch
Posizione verticale	150 mm	Altezza (pollici)	5,905 inch
Profondità	2 mm	Profondità (pollici)	0,079 inch
Peso netto	1,05 g		

Dati generali

Alogeni	Sì	Campo delle temperature di impiego	-30...80 °C
Classe d'inflammabilità UL 94	V-0	Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	6
Colori	blu	Industrie consigliate	Processo, Macchine
Larghezza	2,5 mm	Materiale	POM
Numero per rotolo	25	Versione	MultiPack

Segnafile e segnacavi

Alogeni	Sì
---------	----

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 6.2	27-40-04-01
eClass 7.1	27-14-91-29	eClass 8.1	27-14-91-03
eClass 9.0	27-40-04-01	eClass 9.1	27-40-06-29

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	WSCAD
Notifica modifica prodotto	PCN CableLine_DE PCN CableLine_EN