

**Elementi di collegamento  
H0,75/10****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Per conduttori da 0,25 - 6,0 mm<sup>2</sup> (AWG 24 - 10)Materiale E-Cu, zincato galvanicamente  
tolleranza secondo DIN 46228 parte 1

- Pezzi sciolti in bustina di polietilene

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |                               |
|-------------|-------------------------------|
| Tipo        | H0,75/10                      |
| Nr.Cat.     | <a href="#">0542500000</a>    |
| Versione    | Terminali, non isolato, 10 mm |
| GTIN (EAN)  | 4008190037482                 |
| CPZ         | 1.000 Pezzo                   |
| Imballaggio | sfuso                         |

**Elementi di collegamento**  
**H0,75/10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|            |        |                     |            |
|------------|--------|---------------------|------------|
| Larghezza  | 10 mm  | Larghezza (pollici) | 0,394 inch |
| Peso netto | 0,06 g |                     |            |

**Dati tecnici**

|          |             |
|----------|-------------|
| Versione | non isolato |
|----------|-------------|

**Terminali**

|                              |                      |                                            |        |
|------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|--------|
| Diametro del collare (D2)    | 2,3 mm               | Diametro della superficie di contatto (D1) | 1,2 mm |
| L1 in mm                     | 10 mm                | Lunghezza di spellatura                    | 10 mm  |
| Sezione di collegamento cavo | 0,75 mm <sup>2</sup> | Sezione di collegamento cavo AWG, max.     | AWG 18 |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000005    | ETIM 4.0   | EC000005    |
| ETIM 5.0   | EC000005    | ETIM 6.0   | EC000005    |
| UNSPSC     | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-01 | eClass 7.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-01 | eClass 9.0 | 27-40-02-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-02-01 |            |             |

**Approvazioni**

Omologazioni



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Downloads**

|                     |                                          |
|---------------------|------------------------------------------|
| Brochure/Catalogo   | <a href="#">CAT 6 TOOLS 15/16 EN</a>     |
| Dati ingegneristici | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a> |
| Dati ingegneristici | <a href="#">STEP</a>                     |

**Elementi di collegamento**  
**H0,75/10**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni****Simile alla figura**