


Elementi di collegamento H16,0/22 GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com



- pezzi sciolti in bustine di polietilene
- Codice colori Weidmüller
- Codice colori DIN
- altro codice colori

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	H16,0/22 GN
Nr.Cat.	0565900000
Versione	Terminali, isolato, 15 mm, 12 mm, verde
GTIN (EAN)	4008190022181
CPZ	100 Pezzo
Imballaggio	sfuso

Foglio dati

Elementi di collegamento H16,0/22 GN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	22 mm	Larghezza (pollici)	0,866 inch
Peso netto	0,534 g		

Dati tecnici

Versione	isolato
----------	---------

Terminali

Colore	Weidmüller	Designazione militare	T 20A 025 A
Diametro del collare (D2)	8,8 mm	Diametro della superficie di contatto (D1)	5,8 mm
L1 in mm	22 mm	Lunghezza della superficie di contatto (L2)	12 mm
Lunghezza di spellatura	15 mm	Sezione di collegamento cavo	16 mm ²
Sezione di collegamento cavo AWG, max.	AWG 6	Spessore del collare isolante (S2)	0,4 mm
Spessore della bussola in metallo (S1)	0,2 mm		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	27-40-02-01	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	27-40-02-01
eClass 9.1	27-40-02-01		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 6 TOOLS 15/16 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dati ingegneristici	STEP