

**CableLine  
CLI R 1-3 VI/WS 7****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



La gamma Weidmüller di segnafile e segnacavi offre all'utilizzatore soluzioni per le più diverse applicazioni. Il campo d'impiego va dal conduttore più sottile al cavo con grande diametro. L'assortimento comprende fra l'altro sistemi combinati con singoli cartellini, tubetti trasparenti, guaine termoretraibili e cartellini fissabili con fascette serracavo.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                                |
|------------|----------------------------------------------------------------|
| Tipo       | CLI R 1-3 VI/WS 7                                              |
| Nr.Cat.    | <a href="#">0572901523</a>                                     |
| Versione   | CableLine, Puntale di montaggio, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, viola |
| GTIN (EAN) | 4032248456734                                                  |
| CPZ        | 10 Pezzo                                                       |

**CableLine**  
**CLI R 1-3 VI/WS 7**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici**
**Dimensioni e peso**

|                     |        |                      |            |
|---------------------|--------|----------------------|------------|
| Larghezza           | 4,2 mm | Larghezza (pollici)  | 0,165 inch |
| Posizione verticale | 3 mm   | Altezza (pollici)    | 0,118 inch |
| Profondità          | 5 mm   | Profondità (pollici) | 0,197 inch |
| Peso netto          | 2,4 g  |                      |            |

**Dati generali**

|                               |                               |                                                                 |                  |
|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|
| Alogeni                       | Sì                            | Campo delle temperature di impiego                              | -30...80 °C      |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0                           | Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze | 7                |
| Colore stampa                 | bianco                        | Colori                                                          | viola            |
| Industrie consigliate         | Processo, Macchine            | Larghezza                                                       | 4,2 mm           |
| Materiale                     | PVC, flessibile, senza cadmio | Numero per rotolo                                               | 25               |
| Orientamento della stampa     | orizzontale                   | Processo di stampa                                              | impresso a caldo |
| Stampa                        | 7                             | Versione                                                        | MultiPack        |

**Segnafili e segnacavi**

|                                       |                   |                                       |                     |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Alogeni                               | Sì                | Diametro esterno conduttore           | 2,5 - 5 mm          |
| Diametro esterno del conduttore, max. | 5 mm              | Diametro esterno del conduttore, min. | 2,5 mm              |
| Sezione di collegamento cavo, max.    | 4 mm <sup>2</sup> | Sezione di collegamento cavo, min.    | 1,5 mm <sup>2</sup> |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

**Approvazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Downloads**

|                            |                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Dati ingegneristici        | <a href="#">WSCAD</a>                                                |
| Notifica modifica prodotto | <a href="#">PCN CableLine_DE</a><br><a href="#">PCN CableLine_EN</a> |

**CableLine**  
**CLI R 1-3 VI/WS 7**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

