

CableLine
CLI O 10-3 GE/SW B MP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Come da figura

I marcatori per conduttori CLI O sono adatti alle linee già cablate e quindi per la revisione di impianti già esistenti. Per la siglatura di conduttori con sezione da 0,4 mm² a max. 4,0 mm² sono utilizzabili senza problemi tre diversi formati. La forma e la struttura garantiscono un posizionamento stabile e durevole dei marcatori combinabili singolarmente.

Vantaggi:

- Marcatori aperti per linee già cablate
- Variante di marcatore con protezione antirotazione per una siglatura combinata sicura
- Ideale per eventuali siglature aggiuntive
- Ingombro estremamente contenuto
- Risparmio di tempo grazie alle veloci clip di montaggio

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CLI O 10-3 GE/SW B MP
Nr.Cat.	0648001639
Versione	CableLine, Segnafili e segnacavi, 2 - 3 mm, 3 x 4 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190129910
CPZ	200 Pezzo

CableLine
CLI O 10-3 GE/SW B MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici
Dimensioni e peso

Larghezza	4 mm	Larghezza (pollici)	0,157 inch
Posizione verticale	3 mm	Altezza (pollici)	0,118 inch
Profondità	4 mm	Profondità (pollici)	0,157 inch
Peso netto	0,03 g		

Dati generali

Alogeni	Sì	Campo delle temperature di impiego	-30...80 °C
Caratteri stampati	Lettere, maiuscole	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	4	Colore stampa	Nero
Colori	giallo	Industrie consigliate	Processo, Macchine
Larghezza	4 mm	Materiale	PVC, flessibile, senza cadmio
Orientamento della stampa	orizzontale	Processo di stampa	impresso a caldo
Stampa	B	Tipo di stampa	Standard
Versione	MultiPack		

Segnafili e segnacavi

Alogeni	Sì	Diametro esterno conduttore	2 - 3 mm
Diametro esterno del conduttore, max.	3 mm	Diametro esterno del conduttore, min.	2 mm
Sezione di collegamento cavo, max.	1,5 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	0,4 mm ²

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
---------------------	------------------------------

CableLine
CLI O 10-3 GE/SW B MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni



Come da figura