
# CableLine
# CLI O 10-3 GE/SW I MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Come da figura

I marcatori per conduttori CLI O sono adatti alle linee già cablate e quindi per la revisione di impianti già esistenti. Per la siglatura di conduttori con sezione da 0,4 mm² a max. 4,0 mm² sono utilizzabili senza problemi tre diversi formati. La forma e la struttura garantiscono un posizionamento stabile e durevole dei marcatori combinabili singolarmente.

Vantaggi:

- Marcatori aperti per linee già cablate
- Variante di marcatore con protezione antirotazione per una siglatura combinata sicura
- Ideale per eventuali siglature aggiuntive
- Ingombro estremamente contenuto
- Risparmio di tempo grazie alle veloci clip di montaggio

**Dati generali per l'ordinazione**

| | |
|---|---|
| Tipo | CLI O 10-3 GE/SW I MP |
| Nr.Cat. | 0648001653 |
| Versione | CableLine, Segnafili e segnacavi, 2 - 3 mm, 3 x 4 mm, giallo |
| GTIN (EAN) | 4008190020422 |
| CPZ | 200 Pezzo |

# CableLine
# CLI O 10-3 GE/SW I MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

| | | | |
|---|---|---|---|
| Larghezza | 4 mm | Larghezza (pollici) | 0,157 inch |
| Posizione verticale | 3 mm | Altezza (pollici) | 0,118 inch |
| Profondità | 4 mm | Profondità (pollici) | 0,157 inch |
| Peso netto | 0,03 g | | |

### Dati generali

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alogeni | Sì | Campo delle temperature di impiego | -30...80 °C |
| Caratteri stampati | Lettere, maiuscole | Classe d'infiammabilità UL 94 | V-0 |
| Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze | 4 | Colore stampa | Nero |
| Colori | giallo | Industrie consigliate | Processo, Macchine |
| Larghezza | 4 mm | Materiale | PVC, flessibile, senza cadmio |
| Orientamento della stampa | orizzontale | Processo di stampa | impresso a caldo |
| Stampa | I | Tipo di stampa | Standard |
| Versione | MultiPack | | |

### Segnafili e segnacavi

| | | | |
|---|---|---|---|
| Alogeni | Sì | Diametro esterno conduttore | 2 - 3 mm |
| Diametro esterno del conduttore, max. | 3 mm | Diametro esterno del conduttore, min. | 2 mm |
| Sezione di collegamento cavo, max. | 1,5 mm² | Sezione di collegamento cavo, min. | 0,4 mm² |

### Classificazioni

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 3.0 | EC001530 | ETIM 4.0 | EC001288 |
| ETIM 5.0 | EC001530 | ETIM 6.0 | EC001530 |
| UNSPSC | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 | | |

### Approvazioni

| | |
|---|---|
| ROHS | Conforme |

### Downloads

| | |
|---|---|
| Dati ingegneristici | EPLAN, WSCAD |

# CableLine
# CLI O 10-3 GE/SW I MP

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Disegni



Come da figura