

**SKMU MS (controdado in ottone)**  
**SKMU M50 MS SC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Weidmüller vanta un vasto assortimento di sistemi di introduzione di cavi/conduttori: diversi tipi di collegamenti a vite in plastica, ottone e acciaio inox con classe di protezione IP 66, 67,68 o IP 69 K. Grazie ai sistemi modulari per l'inserimento di cavi e conduttori, è possibile introdurre i conduttori preconfezionati nei dispositivi in modo semplice e veloce. Inoltre sono disponibili sia sistemi di introduzione di cavi/conduttori sia raccordi a vite per cavi certificati EX.

- Pressacavi in plastica e ottone
- Pressacavi EMC
- Per settori a rischio di esplosione
- Approvazioni VDE, CSA e UL

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |  |
|------------|--|
| Tipo       | SKMU M50 MS SC   |
| Nr.Cat.    | <a href="#">0930640006</a>                                     |
| Versione   | SKMU MS (controdado in ottone), Controdado, M 50, 5 mm, Ottone |
| GTIN (EAN) | 4032248976102  |
| CPZ        | 5 Pezzo  |

## Foglio dati

### SKMU MS (controdado in ottone) SKMU M50 MS SC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

Peso netto 67,4 g

### Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Dati Generali

|                       |        |                         |        |
|-----------------------|--------|-------------------------|--------|
| Spessore              | 5 mm   | Apertura della chiave 1 | 65 mm  |
| Filettatura (esterna) | M 50   | Lunghezza filettatura   | 5 mm   |
| Materiale             | Ottone | Passo del filetto       | 1,5 mm |
| Spessore              | 5 mm   |                         |        |

### Classificazioni

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 4.0   | EC000940    | ETIM 5.0   | EC000940    |
| ETIM 6.0   | EC000940    | eClass 6.2 | 27-14-91-09 |
| eClass 7.1 | 27-14-92-01 | eClass 8.1 | 27-14-92-01 |
| eClass 9.0 | 27-14-44-24 | eClass 9.1 | 27-14-44-24 |

### Approvazioni

ROHS Conforme

### Downloads

|                     |                                     |
|---------------------|-------------------------------------|
| Brochure/Catalogo   | <a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Dati ingegneristici | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>        |

**Foglio dati**

**SKMU MS (controdado in ottone)**  
**SKMU M50 MS SC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

