

**EA (rondelle di terra)
EA-RING MS/M40 SC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Il portafoglio dei pressacavi è completato da una vasta gamma di accessori.

Gli anelli di messa a terra vengono utilizzati in particolare quando si toglie la schermatura dal pressacavo; devono avere lo stesso potenziale degli altri pressacavi di una custodia.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	EA-RING MS/M40 SC
Nr.Cat.	0930710005
Versione	EA (rondelle di terra), Anello di messa a terra, M 40, Ottone
GTIN (EAN)	4032248976201
CPZ	10 Pezzo

Foglio dati**EA (rondelle di terra)
EA-RING MS/M40 SC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Lunghezza	86,7 mm	Lunghezza (pollici)	3,413 inch
Peso netto	21 g		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dati Generali

Spessore	1,5 mm	Diametro esterno	53 mm
Diametro interno D2	13,5 mm	Distanza quota interna B	45,4 mm
Filettatura (esterna)	M 40	Larghezza quota esterna C	31,7 mm
Materiale	Ottone	Spessore	1,5 mm

Classificazioni

ETIM 4.0	EC000490	ETIM 5.0	EC000490
ETIM 6.0	EC002317	eClass 6.2	27-14-91-16
eClass 7.1	27-14-92-01	eClass 8.1	27-14-92-01
eClass 9.0	27-14-44-32	eClass 9.1	27-14-44-90

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD

Foglio dati**EA (rondelle di terra)
EA-RING MS/M40 SC**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni