

VGM16-SS 68 KB 4-8**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Questa serie di pressacavi in acciaio inox si presta in modo particolare per applicazioni industriali per le quali sia richiesto un grado di protezione IP68 ed è in grado di soddisfare requisiti estremi grazie all'elevata resistenza all'acqua di mare e agli urti.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VGM16-SS 68 KB 4-8
Nr.Cat.	1009850000
GTIN (EAN)	4032248714674
CPZ	50 Pezzo

VGM16-SS 68 KB 4-8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Lunghezza	30 mm	Lunghezza (pollici)	1,181 inch
Peso netto	18,66 g		

Dati Generali

Apertura della chiave 1	17 mm	Apertura della chiave 2	19 mm
Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Coppia di serraggio dado esagonale cieco, max.	10 Nm	Coppia di serraggio dado esagonale cieco, min.	8 Nm
Coppia di serraggio supporto, max.	12 Nm	Coppia di serraggio supporto, min.	15 Nm
Diametro cavo, esterno, max.	8 mm	Diametro cavo, esterno, min.	4 mm
Filettatura (esterna)	M 16	Inserto di tenuta stagna	CR
Lunghezza filettatura	7 mm	O-ring	NBR
Passo del filetto	1,5 mm	Pressacavi	metrico

Numeri certificati pressacavo

Numero del certificato pressacavo
(GERMLLOYD) E-14047

Classificazioni

ETIM 4.0	EC002625	ETIM 5.0	EC002625
ETIM 6.0	EC000441	eClass 6.2	27-18-92-34
eClass 7.1	27-18-92-34	eClass 8.1	27-18-92-34
eClass 9.0	27-14-44-32	eClass 9.1	27-14-44-32

Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 3 HDC 17/18 EN CAT 5 ENCL 17/18 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Dati ingegneristici	STEP