

**VGM25-SS 68 KB 10-14****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Questa serie di pressacavi in acciaio inox si presta in modo particolare per applicazioni industriali per le quali sia richiesto un grado di protezione IP68 ed è in grado di soddisfare requisiti estremi grazie all'elevata resistenza all'acqua di mare e agli urti.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Tipo       | VGM25-SS 68 KB 10-14       |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1009870000</a> |
| GTIN (EAN) | 4032248714698              |
| CPZ        | 25 Pezzo                   |

## VGM25-SS 68 KB 10-14

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e peso

|            |         |                     |            |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Lunghezza  | 35,5 mm | Lunghezza (pollici) | 1,398 inch |
| Peso netto | 40,64 g |                     |            |

## Dati Generali

|                                                |        |                                                |         |
|------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|---------|
| Apertura della chiave 1                        | 24 mm  | Apertura della chiave 2                        | 27 mm   |
| Campo delle temperature di impiego, max.       | 100 °C | Campo delle temperature di impiego, min.       | -40 °C  |
| Coppia di serraggio dado esagonale cieco, max. | 20 Nm  | Coppia di serraggio dado esagonale cieco, min. | 15 Nm   |
| Coppia di serraggio supporto, max.             | 22 Nm  | Coppia di serraggio supporto, min.             | 30 Nm   |
| Diametro cavo, esterno, max.                   | 14 mm  | Diametro cavo, esterno, min.                   | 10 mm   |
| Filettatura (esterna)                          | M 25   | Inserto di tenuta stagna                       | CR      |
| Lunghezza filettatura                          | 8 mm   | O-ring                                         | NBR     |
| Passo del filetto                              | 1,5 mm | Pressacavi                                     | metrico |

## Numeri certificati pressacavo

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| Numero del certificato pressacavo (GERMLLOYD) | E-14047 |
|-----------------------------------------------|---------|

## Classificazioni

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 4.0   | EC002625    | ETIM 5.0   | EC002625    |
| ETIM 6.0   | EC000441    | eClass 6.2 | 27-18-92-34 |
| eClass 7.1 | 27-18-92-34 | eClass 8.1 | 27-18-92-34 |
| eClass 9.0 | 27-14-44-32 | eClass 9.1 | 27-14-44-32 |

## Approvazioni

Omologazioni



|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

## Downloads

|                     |                                                                           |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogo   | <a href="#">CAT 3 HDC 17/18 EN</a><br><a href="#">CAT 5 ENCL 17/18 EN</a> |
| Dati ingegneristici | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                              |
| Dati ingegneristici | <a href="#">STEP</a>                                                      |