

**Industrial Ethernet
IE-BI-USB-A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario integra diverse funzioni in un unico telaio. Il sistema è facile da installare ed è possibile scegliere all'interno di una vasta gamma di moduli per dati, segnali e potenza. Oltre a essere estremamente compatto, FrontCom® Vario offre diverse caratteristiche di prodotto esclusive che consentono di proteggere le attività di progettazione e di lavorazione, rendendole più rapide e a prova di compatibilità futura. Inoltre, il sistema FrontCom® Vario presenta un design della custodia accattivante che offre tra l'altro la massima resistenza agli urti e risponde pienamente ai requisiti del grado di protezione IP 65.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-BI-USB-A
Nr.Cat.	1019570000
Versione	Inserto USB, Inserto flangia, Tipo A
GTIN (EAN)	4032248731602
CPZ	10 Pezzo

**Industrial Ethernet
IE-BI-USB-A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Peso netto	15,1 g
------------	--------

Temperature

Temperatura d'esercizio , max.	70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Umidità	0…93 % umidità rel.	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dati generali

Grado di protezione	IP67 con custodia	Inserto tipo	Inserto dati SteadyTec
Tipo di prodotto	Inserto USB		

Dati generali

Collegamento 1	USB A	Collegamento 2	USB A
Descrizione articolo	Inserto flangia, Tipo A	Cablaggio	Tipo A
Colori	Nero	Umidità	0…93 % umidità rel.
Materiale base della custodia	PC UL 94 V0	Schermatura	completamente chiusa a 360°
Grado di protezione	IP67 con custodia	Cicli di inserimento	≥ 1500

Norme

Connettori a norma	IEC 61076-3-107	N° Certificato (cULus)	E471884
N° certificato (GERMLLOYD)	13866-15		

Proprietà elettriche

Corrente di carico fino a 90°C	3 A	Resistenza contro l'isolamento	≥ 1000 MΩ
Resistenza di contatto	≤ 30 mΩ	Rigidità dielettrica contatto-schermo	≥ 500 V DC

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000674	ETIM 4.0	EC000674
ETIM 5.0	EC000674	ETIM 6.0	EC001121
eClass 5.1	27-25-05-04	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-44-03-90	eClass 9.1	27-44-09-90

Approvazioni

Omologazioni



ROHS

Conforme

**Industrial Ethernet
IE-BI-USB-A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Downloads**

Brochure/Catalogo

[CAT 9 IETH 18/19 EN](#)
[MB FREECONTACT EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)

Dati ingegneristici

[WSCAD](#)

Documentazione utente

[MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)Omologazione/Certificato/Documento
di conformità[GL_FrontCom](#)

**Industrial Ethernet
IE-BI-USB-A**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni**Disegno quotato**