

**SlimFix X
SFX 11/60 MC NE VI****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Come da figura



SlimFix X è un marcatore per conduttori e cavi, esente da alogeni e dal design poco ingombrante. I marcatori possono essere applicati anche dopo il cablaggio del conduttore. Slimfix è un marcatore riconosciuto e approvato per il settore del traffico. Lo strumento SF consente un montaggio facile, anche in presenza di marcatori di piccole dimensioni.

- Materiale esente da alogeni
- Marcatori collaudati ed apprezzati per le applicazioni nel settore del traffico.
- Necessità di fissaggio con fascette serracavo se la sezione del conduttore è maggiore di 16,0 mm²
- Marcatori nel collaudato formato MultiCard

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SFX 11/60 MC NE VI
Nr.Cat.	1051880000
Versione	SlimFix X, Segnafili e segnacavi, 7 - 40 mm, 60 x 11 mm, viola
GTIN (EAN)	4032248790913
CPZ	60 Pezzo
stampante compatibile	1324380000
Prodotto alternativo	1860140000

SlimFix X
SFX 11/60 MC NE VI
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici
Dimensioni e peso

Larghezza	11 mm	Larghezza (pollici)	0,433 inch
Posizione verticale	60 mm	Altezza (pollici)	2,362 inch
Profondità	0,8 mm	Profondità (pollici)	0,031 inch
Peso netto	2,067 g		

Dati generali

Alogeni	No	Campo delle temperature di impiego	-40...100 °C
Classe d'inflammabilità UL 94	V-2	Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	7
Colori	viola	Dimensioni del campo di siglatura	44 x 11 mm
Industrie consigliate	Trasporti, Macchine	Larghezza	11 mm
Materiale	poliammide 66	Tipo di stampa	Neutro
Versione	Montaggio con fascette serracavo		

Segnafili e segnacavi

Alogeni	No	Diametro esterno conduttore	7 - 40 mm
Diametro esterno del conduttore, max.	40 mm	Diametro esterno del conduttore, min.	7 mm
Sezione di collegamento cavo, max.	500 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	16 mm ²

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001530
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dati ingegneristici	STEP

Foglio dati

SlimFix X
SFX 11/60 MC NE VI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni