

**VSSC
AP VSSC6**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Piastre terminali (AP) per la serie di prodotti VSSC in blu chiaro e in nero

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	AP VSSC6
Nr.Cat.	1063110000
Versione	VSSC, Terminale
GTIN (EAN)	4032248947553
CPZ	50 Pezzo

**VSSC
AP VSSC6**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	1,6 mm	Larghezza (pollici)	0,063 inch
Posizione verticale	88,5 mm	Altezza (pollici)	3,484 inch
Profondità	81 mm	Profondità (pollici)	3,189 inch
Peso netto	5,8 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio , max.	70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.	80 °C	Temperatura di magazzinaggio, min.	-40 °C
Umidità	5...96 %	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
Temperatura di magazzinaggio	-40 °C...80 °C		

Dati generali

Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Colori	Nero
Forma	varie	Grado di protezione	IP20
Versione	Terminale		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000886	ETIM 4.0	EC000886
ETIM 6.0	EC000490	UNSPSC	30-21-18-11
eClass 5.1	27-14-11-27	eClass 6.2	27-14-11-33
eClass 7.1	27-14-11-33	eClass 8.1	27-14-11-33
eClass 9.1	27-13-92-90		

Approvazioni

Omologazioni

GOSTEXROHS Conforme**Downloads**

Dati ingegneristici [EPLAN, WSCAD](#)
 Dati ingegneristici [STEP](#)