

**VSSC  
AP VSSC6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Piastre terminali (AP) per la serie di prodotti VSSC in blu chiaro e in nero

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	AP VSSC6
Nr.Cat.	<a href="#">1063110000</a>
Versione	VSSC, Terminale
GTIN (EAN)	4032248947553
CPZ	50 Pezzo

**VSSC**  
**AP VSSC6**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

Larghezza	1,6 mm	Larghezza (pollici)	0,063 inch
Posizione verticale	88,5 mm	Altezza (pollici)	3,484 inch
Profondità	81 mm	Profondità (pollici)	3,189 inch
Peso netto	5,8 g		

**Temperature**

Temperatura d'esercizio , max.	70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura di magazzino, max.	80 °C	Temperatura di magazzino, min.	-40 °C
Umidità	5...96 %	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
Temperatura di magazzino	-40 °C...80 °C		

**Dati generali**

Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Colori	Nero
Forma	varie	Grado di protezione	IP20
Versione	Terminale		

**Classificazioni**

ETIM 3.0	EC000886	ETIM 4.0	EC000886
ETIM 6.0	EC000490	UNSPSC	30-21-18-11
eClass 5.1	27-14-11-27	eClass 6.2	27-14-11-33
eClass 7.1	27-14-11-33	eClass 8.1	27-14-11-33
eClass 9.1	27-13-92-90		

**Approvazioni**

Omologazioni

**GOSTEX**ROHS Conforme**Downloads**

Dati ingegneristici [EPLAN, WSCAD](#)  
 Dati ingegneristici [STEP](#)