

**Serie W**  
**WQV 70/95/3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Illustrazione del prodotto****Klippon® Connect con tecnologia a staffa di serraggio**

L'elevata affidabilità e la varietà delle forme delle morsettiere con collegamento a staffa di serraggio, rendono la progettazione più semplice ed il funzionamento più sicuro. Klippon® Connect offre una risposta garantita ad una vasta gamma di necessità diverse.

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	WQV 70/95/3
Nr.Cat.	<a href="#">106360000</a>
Versione	Serie W, Collegamento trasversale®, per morsetti, Numero di poli: 3
GTIN (EAN)	4008190187514
CPZ	5 Pezzo

**Serie W**  
**WQV 70/95/3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

Larghezza	10 mm	Larghezza (pollici)	0,394 inch
Posizione verticale	54 mm	Altezza (pollici)	2,126 inch
Profondità	61,6 mm	Profondità (pollici)	2,425 inch
Peso netto	159,8 g		

**Temperature**

Temperatura di magazzinaggio, max.	40 °C	Temperatura di magazzinaggio, min.	10 °C
Temperatura di magazzinaggio	10 °C...40 °C		

**Altri dati tecnici**

Tipo di fissaggio	se avvitato
-------------------	-------------

**Dati caratteristici del sistema**

Versione	per morsetti	Coppia di serraggio (collegamento trasversale)	2...3 Nm
----------	--------------	--	----------

**Dati dei materiali**

Materiale	rame stagnato	Colori	grigio argento
-----------	---------------	--------	----------------

**Dati dimensionamento**

Corrente nominale	232 A
-------------------	-------

**Dimensioni**

Passo in mm (P)	27 mm
-----------------	-------

**Ponticelli di collegamento**

Corrente di dimensionamento multipolare	232 A	Numero di morsetti ponticellati	3
Tipo	Collegamento trasversale@		

**Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)**

Coppia di serraggio, max.	3 Nm
---------------------------	------

**Classificazioni**

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC000489
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-11-40
eClass 6.2	27-14-11-40	eClass 7.1	27-14-11-40
eClass 8.1	27-14-11-40	eClass 9.0	27-14-11-40
eClass 9.1	27-14-11-40		

**Approvazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Foglio dati****Serie W**  
**WQV 70/95/3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com**Dati tecnici****Downloads**

Brochure/Catalogo	<a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">STEP</a>
Documentazione utente	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>