

**VSSC
AP VSSC6 LB****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Piastre terminali (AP) per la serie di prodotti VSSC in blu
chiaro e in nero

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	AP VSSC6 LB
Nr.Cat.	1067230000
Versione	VSSC, Terminale
GTIN (EAN)	4032248999866
CPZ	50 Pezzo

VSSC
AP VSSC6 LB
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici
Dimensioni e peso

Larghezza	1,5 mm	Larghezza (pollici)	0,059 inch
Posizione verticale	88,5 mm	Altezza (pollici)	3,484 inch
Profondità	81 mm	Profondità (pollici)	3,189 inch
Peso netto	5,8 g		

Temperature

Temperatura d'esercizio , max.	70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura di magazzino, max.	80 °C	Temperatura di magazzino, min.	-40 °C
Umidità	5...96 %	Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C
Temperatura di magazzino	-40 °C...80 °C		

Dati generali

Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Colori	Azzurro
Forma	varie	Grado di protezione	IP20
Versione	Terminale		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000886	ETIM 6.0	EC000490
UNSPSC	30-21-18-11	eClass 5.1	27-14-11-27
eClass 6.2	27-14-02-01	eClass 7.1	27-14-11-33
eClass 8.1	27-14-11-33	eClass 9.1	27-13-92-90

Approvazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Dati ingegneristici	STEP