

**Industrial Ethernet  
IE-PI-SCRJ-SM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Inserti LWL SC per connettori Var.1 / 4 / 14

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	IE-PI-SCRJ-SM
Nr.Cat.	<a href="#">1067390000</a>
Versione	Inserto SC, Inserto maschio SCRJ, Singlemode
GTIN (EAN)	4032248820863
CPZ	10 Pezzo

**Industrial Ethernet  
IE-PI-SCRJ-SM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici**
**Dimensioni e peso**

Peso netto 19,4 g

**Temperature**

Temperatura d'esercizio , max. 70 °C      Temperatura d'esercizio , min. -40 °C  
 Temperatura d'esercizio -40 °C...70 °C

**Conformità ambientale del prodotto**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Dati generali**

Cicli di inserimento	1000	Collegamento 1	SCRJ
Collegamento 2	Crimpatura	Colori	altro
Descrizione articolo	Inserito maschio SCRJ, Singlemode	Grado di protezione	IP67 con custodia
Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco, PA	Perdita d'inserzione	≤ 0,5 dB
Smorzamento a riflusso	≥ 40 dB	Struttura	Inseri connettore e flangia per custodia delle varianti 1, 4 e 14

**Norme**

Connettori a norma IEC 61754-24      N° certificato (UL) E477798

**Classificazioni**

ETIM 4.0	EC001264	ETIM 5.0	EC001264
ETIM 6.0	EC001122	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	19-17-01-22	eClass 9.1	19-07-01-22

**Approvazioni**

Omologazioni



ROHS Conforme

**Downloads**

Brochure/Catalogo [CAT 9 IETH 18/19 EN](#)  
[FL FIELDWIRING EN](#)  
[PI PROFINET CABLING EN](#)

Documentazione utente [MAN IE GUIDE DE](#)  
[MAN IE GUIDE EN](#)

**Industrial Ethernet  
IE-PI-SCRJ-SM**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni****Disegno quotato**