

**Industrial Ethernet
IE-PI-SCRJ-POF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Inserti LWL SC per connettori Var.1 / 4 / 14

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-PI-SCRJ-POF
Nr.Cat.	1067410000
Versione	Inserto SC, Inserto maschio SCRJ, POF
GTIN (EAN)	4032248820870
CPZ	10 Pezzo

**Industrial Ethernet
IE-PI-SCRJ-POF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici
Dimensioni e peso

Peso netto 18,7 g

Temperature

Temperatura d'esercizio , max.	70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C	Temperatura di magazzino	
Temperatura di posa			

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Dati generali

Cicli di inserimento	1000	Collegamento 1	SCRJ
Collegamento 2	Crimpatura	Colori	altro
Descrizione articolo	Inserito maschio SCRJ, POF	Grado di protezione	IP67 con custodia
Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco, PA	Perdita d'inserzione	≤ 1,0 dB
Struttura	Inseri connettore e flangia per custodia delle varianti 1, 4 e 14		

Norme

Connettori a norma IEC 61754-24 N° certificato (UL) E477798

Classificazioni

ETIM 4.0	EC001264	ETIM 5.0	EC001264
ETIM 6.0	EC001122	eClass 6.2	27-25-05-04
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	19-17-01-22	eClass 9.1	19-07-01-22

Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo [CAT 9 IETH 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)
[PI PROFINET CABLING EN](#)

Documentazione utente [MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)

**Industrial Ethernet
IE-PI-SCRJ-POF**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni**Disegno quotato**