

**OMNIMATE Housing - Serie CH20M
CH20M6 C TP 8089**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

**Il mondo dell'elettronica in un disco.**

In appena 6,1 mm di larghezza grazie al know-how degli sviluppatori elettronici possono nascere dei piccoli mondi applicativi.

Il concetto di custodia modulare supporta il settore dell'engineering con una serie di caratteristiche intelligenti:

- **Massima libertà di progettazione** grazie alla superficie netta (6800 mm²) disponibile sul circuito stampato per il massimo equipaggiamento attraverso le geometrie ridotte dei connettori maschio THR reflow compatibili
- **Possibilità di design personalizzato** grazie alla siglatura e alle opzioni cromatiche della custodia, ma anche al coperchio orientabile e personalizzabile, siglabile in diversi modi con facilità
- **Massima efficienza** durante la lavorazione di elementi di collegamento reflow compatibili confezionati su nastro per tutti i processi di siglatura
- **Processi di equipaggiamento e saldatura senza errori** grazie alle geometrie ottimizzate del telaio per il circuito stampato e alle geometrie di appoggio per un corretto posizionamento degli elementi di collegamento
- **Installazione rapida** grazie a funzioni come "Wire ready", o la testa della vite Multi-Tool universale

Il know-how degli sviluppatori elettronici e la competenza Weidmüller - un team innovativo e di successo il cui obiettivo principale è quello di dare vita ad applicazioni elettroniche.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CH20M6 C TP 8089
Nr.Cat.	1073410000
Versione	Coperchio ribaltabile, OMNIMATE Housing - Serie CH20M trasparente, Coperchio ribaltabile, Larghezza: 6.1 mm
GTIN (EAN)	4032248831203
CPZ	50 Pezzo

**OMNIMATE Housing - Serie CH20M
CH20M6 C TP 8089**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici
Dimensioni e peso

Lunghezza	69,8 mm	Lunghezza (pollici)	2,748 inch
Larghezza	6,1 mm	Larghezza (pollici)	0,24 inch
Posizione verticale	6,75 mm	Altezza (pollici)	0,266 inch
Peso netto	0,64 g		

Dati caratteristici del sistema

Versione	Coperchio ribaltabile	Contatto con guida di supporto	No
Grado di protezione	IP20	Colabilità	No

Dati del materiale

Materiale isolante	PC	Colori	trasparente
Gruppo materiali isolanti	IIIa	CTI	≥ 250
Classe d'infiammabilità UL 94	V-0	Temperatura di magazzino, min.	-40 °C
Temperatura di magazzino, max.	85 °C	Umidità relativa durante l'immagazzinaggio, max.	80 %
Temperatura d'esercizio, min.	-40 °C	Temperatura d'esercizio, max.	120 °C
Campo della temperatura di montaggio, min.	-25 °C	Campo della temperatura di montaggio, max.	85 °C

Classificazioni

ETIM 5.0	EC001031	ETIM 6.0	EC001031
eClass 6.2	27-18-08-02	eClass 7.1	27-18-27-02
eClass 8.1	27-18-27-02	eClass 9.0	27-18-27-90
eClass 9.1	27-18-27-90		

Note

Note

Approvazioni

ROHS Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo [FL ANALO.SIGN.CONV.EN](#)
[MB DEVICE MANUF.EN](#)
[CAT 2 PORTFOLIOGUIDE.EN](#)
[FL MACHINE SAFETY EN](#)
[FL 72H SAMPLE SER EN](#)
[PO OMNIMATE EN](#)

Foglio dati

**OMNIMATE Housing - Serie CH20M
CH20M6 C TP 8089**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

