

**Serie W
WQV 35N/4**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto**Klippon® Connect con tecnologia a staffa di serraggio**

L'elevata affidabilità e la varietà delle forme delle morsettiere con collegamento a staffa di serraggio, rendono la progettazione più semplice ed il funzionamento più sicuro. Klippon® Connect offre una risposta garantita ad una vasta gamma di necessità diverse.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	WQV 35N/4
Nr.Cat.	1079400000
Versione	Serie W, Collegamento trasversale®, per morsetti, Numero di poli: 4
GTIN (EAN)	4008190378271
CPZ	20 Pezzo

Serie W
WQV 35N/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	9 mm	Larghezza (pollici)	0,354 inch
Posizione verticale	60,8 mm	Altezza (pollici)	2,394 inch
Profondità	20,95 mm	Profondità (pollici)	0,825 inch
Peso netto	22,596 g		

Temperature

Temperatura di magazzino, max.	40 °C	Temperatura di magazzino, min.	10 °C
Temperatura di magazzino	10 °C...40 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-60 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.	130 °C		

Altri dati tecnici

Istruzioni di montaggio	Montaggio diretto	Tipo di fissaggio	se avvitato
-------------------------	-------------------	-------------------	-------------

Dati caratteristici del sistema

Versione	per morsetti	Coppia di serraggio (collegamento trasversale)	1.2...2.4 Nm
----------	--------------	--	--------------

Dati dei materiali

Materiale	PA 66	Colori	giallo
Classe d'inflammabilità UL 94	V-0		

Dati dimensionamento

Corrente nominale	125 A
-------------------	-------

Dimensioni

Passo in mm (P)	16 mm
-----------------	-------

Ponticelli di collegamento

Campo della coppia di serraggio vite di fissaggio	1,2...2,4 Nm	Corrente di dimensionamento multipolare	125 A
Numero di morsetti ponticellati	4	Tipo	Collegamento trasversale@

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000489	ETIM 4.0	EC000489
ETIM 5.0	EC000489	ETIM 6.0	EC000489
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-11-40
eClass 6.2	27-14-11-40	eClass 7.1	27-14-11-40
eClass 8.1	27-14-11-40	eClass 9.0	27-14-11-40
eClass 9.1	27-14-11-40		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Serie W WQV 35N/4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 1 TERM 16/17 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Documentazione utente	Beipackzettel_WQV.pdf StorageConditionsTerminalBlocks