

ESG
ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto**ACT20C: La soluzione di connettività**

- Interfaccia abilitata alla comunicazione per il monitoraggio dello stato e la diagnostica
- Software FDT/DTM via Ethernet per la configurazione di accesso locale o in remoto
- ACT20C come stazione abilitata alla comunicazione con funzione "Plug & Produce"

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04
Nr.Cat.	1082540000
Versione	ESG, Siglatura di apparecchi x 20 mm, PA 66, Colori: bianco
GTIN (EAN)	4032248845439
CPZ	200 Pezzo
stampante compatibile	1324380000

ESG
ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

Larghezza	20 mm	Larghezza (pollici)	0,787 inch
Posizione verticale	6,6 mm	Altezza (pollici)	0,26 inch
Profondità	0,8 mm	Profondità (pollici)	0,031 inch
Peso netto	0,484 g		

Temperature

Campo delle temperature di impiego	-40...100 °C	Campo delle temperature di impiego, max.	100 °C
Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	55-12-16-00	eClass 6.2	27-14-91-29
eClass 7.1	27-14-91-29	eClass 8.1	27-14-91-03
eClass 9.0	27-40-06-29	eClass 9.1	27-40-06-29

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 4.1 ELECTR 16/17 EN CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Dati ingegneristici	STEP
Software	M-Print PRO configuration file

ESG
ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

