

**SlimFix X**  
**SFX 30/60 MC NE WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Come da figura



SlimFix X è un marcatore per conduttori e cavi, esente da alogeni e dal design poco ingombrante. I marcatori possono essere applicati anche dopo il cablaggio del conduttore. Slimfix è un marcatore riconosciuto e approvato per il settore del traffico. Lo strumento SF consente un montaggio facile, anche in presenza di marcatori di piccole dimensioni.

- Materiale esente da alogeni
- Marcatori collaudati ed apprezzati per le applicazioni nel settore del traffico.
- Necessità di fissaggio con fascette serracavo se la sezione del conduttore è maggiore di 16,0 mm<sup>2</sup>
- Marcatori nel collaudato formato MultiCard

**Per simboli speciali:** Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

**Dati generali per l'ordinazione**

|                       |                                                                 |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Tipo                  | SFX 30/60 MC NE WS                                              |
| Nr.Cat.               | <a href="#">1083230000</a>                                      |
| Versione              | SlimFix X, Segnafili e segnacavi, 7 - 40 mm, 60 x 30 mm, bianco |
| GTIN (EAN)            | 4032248846948                                                   |
| CPZ                   | 30 Pezzo                                                        |
| stampante compatibile | <a href="#">1324380000</a>                                      |

**SlimFix X**  
**SFX 30/60 MC NE WS**
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmuller.com

**Dati tecnici**
**Dimensioni e peso**

|                     |         |                      |            |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Larghezza           | 30 mm   | Larghezza (pollici)  | 1,181 inch |
| Posizione verticale | 60 mm   | Altezza (pollici)    | 2,362 inch |
| Profondità          | 1,2 mm  | Profondità (pollici) | 0,047 inch |
| Peso netto          | 4,533 g |                      |            |

**Dati generali**

|                               |                                  |                                                                 |              |
|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|
| Alogeni                       | No                               | Campo delle temperature di impiego                              | -40...100 °C |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-2                              | Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze | 9            |
| Colori                        | bianco                           | Dimensioni del campo di siglatura                               | 45 x 30 mm   |
| Industrie consigliate         | Trasporti, Macchine              | Larghezza                                                       | 30 mm        |
| Materiale                     | poliammide 66                    | Tipo di stampa                                                  | Neutro       |
| Versione                      | Montaggio con fascette serracavo |                                                                 |              |

**Segnafili e segnacavi**

|                                       |                     |                                       |                    |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Alogeni                               | No                  | Diametro esterno conduttore           | 7 - 40 mm          |
| Diametro esterno del conduttore, max. | 40 mm               | Diametro esterno del conduttore, min. | 7 mm               |
| Sezione di collegamento cavo, max.    | 500 mm <sup>2</sup> | Sezione di collegamento cavo, min.    | 16 mm <sup>2</sup> |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 39-12-14-00 | eClass 6.2 | 27-40-04-01 |
| eClass 7.1 | 27-14-91-29 | eClass 8.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 9.0 | 27-40-04-01 | eClass 9.1 | 27-40-04-01 |

**Approvazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Downloads**

|                            |                                                                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brochure/Catalogo          | <a href="#">CAT 1 TERM 16/17 EN</a>                                                                                            |
| Dati ingegneristici        | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>                                                                                       |
| Dati ingegneristici        | <a href="#">STEP</a>                                                                                                           |
| Notifica modifica prodotto | <a href="#">DE - Technische Modifikation MultiCard Material</a><br><a href="#">EN - Technical change to MultiCard material</a> |
| Software                   | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a>                                                                                 |

**Foglio dati****SlimFix X  
SFX 30/60 MC NE WS****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Disegni**