Industrial Ethernet
IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Connettori PushPull secondo IEC 61076-3-117 Var.14 (PROFINET) in metallo incl. inserto RJ45

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P
Nr.Cat.	1085260000
Versione	Flangia RJ45, IP67, Variante 14 metallo, senza bisogno di utensili, PROFINET, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
GTIN (EAN)	4032248850525
CPZ	10 Pezzo

Industrial Ethernet
IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Peso netto	46,58 g

Temperature

Temperatura d'esercizio , max.	70 °C	Temperatura d'esercizio , min.	-40 °C
Temperatura d'esercizio	-40 °C...70 °C	Temperatura di magazzinaggio	
Temperatura di posa			

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Dati generali

Collegamento 1	RJ45	Collegamento 2	IDC
Descrizione articolo	Variante 14 metallo, senza bisogno di utensili, PROFINET	Cablaggio	PROFINET
Materiale delle guarnizioni	EPDM	Colori	grigio
Materiale base della custodia	Pressofusione di zinco	Diametro isolamento, max.	1,6 mm
Categoria	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Superficie dei contatti	Oro su nichel
Diametro di collegamento, rigido	0.4...0.64 mm	Sezione trasversale conduttore, rigido (AWG)	AWG 24...AWG 22
Diametro di collegamento, flessibile	0.48...0.76 mm	Sezione trasversale conduttore, flessibile (AWG)	AWG 26...AWG 22
Diametro guaina, min.	5 mm	Diametro guaina, max.	10 mm
Tipo di montaggio	2 viti	Schermatura	completamente chiusa a 360°
Grado di protezione	IP67	Cicli di inserimento	750

Norme

Connettori a norma	IEC 61076-3-117 var. 14, IEC 60603-7-51	N° Certificato (cULus)	E316369

Classificazioni

ETIM 4.0	EC002598	ETIM 5.0	EC002598
ETIM 6.0	EC001121	eClass 6.2	27-25-05-01
eClass 7.1	27-25-05-04	eClass 8.1	19-17-01-25
eClass 9.0	27-44-03-90	eClass 9.1	27-44-03-90

Approvazioni

Omologazioni	c UL us LISTED
ROHS	Conforme

Industrial Ethernet
IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 9 IETH 15/16 EN FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Dati ingegneristici	WSCAD
Documentazione utente	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN
Omologazione/Certificato/Documento di conformità	PROFINET Manufacturer's Declaration

Industrial Ethernet
IE-BSS-V14M-RJ45-FJ-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

Sezione di montaggio

