

**ClipCard
CC 15/60 K MC NE GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Come da figura

I segnafile ClipCard in formato MultiCard vengono utilizzati per la siglatura di installazioni elettriche e impianti di distribuzione e costituiscono una valida alternativa all'incisione. Grazie al collaudato formato MultiCard, la siglatura può essere stampata con PrintJet PRO, plotter MCP Plus, MCP Basis e MC-Mobilo.

- Qualità di stampa altamente resistente utilizzando la PrintJet come alternativa all'incisione
- Fissaggio universale
- Supporto (avvitabile o fissato con fascette serracavo)
- Guida portacartellini (autoadesiva o avvitabile)
- O marcatori autoadesivi

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Facciamo presente che questi marcatori non devono essere stampati con un dispositivo Speedmarking-Laser.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CC 15/60 K MC NE GE
Nr.Cat.	1131890000
Versione	ClipCard, Siglatura di apparecchi, 15 x 60 mm, giallo
GTIN (EAN)	4032248915026
CPZ	40 Pezzo
stampante compatibile	1324380000

ClipCard
CC 15/60 K MC NE GE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	60 mm	Larghezza (pollici)	2,362 inch
Posizione verticale	15 mm	Altezza (pollici)	0,591 inch
Profondità	1,2 mm	Profondità (pollici)	0,047 inch
Peso netto	3,3 g		

Dati generali

Adesivo	Nastro biadesivo	Alogeni	No
Campo delle temperature di impiego	-40...60 °C	Classe d'infiammabilità UL 94	V-2
Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	4	Colori	giallo
Industrie consigliate	Macchine	Larghezza	60 mm
Materiale	poliammide 66	Versione	autoadesivo

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Dati ingegneristici	STEP
Software	M-Print PRO configuration file

Foglio dati

ClipCard
CC 15/60 K MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni