

**Serie SAK
TW AKZ**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto**Klippon® Connect con tecnologia a staffa di serraggio**

L'elevata affidabilità e la varietà delle forme delle morsettiere con collegamento a staffa di serraggio, rendono la progettazione più semplice ed il funzionamento più sicuro. Klippon® Connect offre una risposta garantita ad una vasta gamma di necessità diverse.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	TW AKZ
Nr.Cat.	1190330000
Versione	Serie SAK, Piastra di separazione, 2 mm, beige
GTIN (EAN)	4032248992379
CPZ	50 Pezzo

Foglio dati

**Serie SAK
TW AKZ**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	2 mm	Larghezza (pollici)	0,079 inch
Posizione verticale	37 mm	Altezza (pollici)	1,457 inch
Profondità	38 mm	Profondità (pollici)	1,496 inch
Peso netto	3,015 g		

Temperature

Temperatura di magazzinaggio, max.	40 °C	Temperatura di magazzinaggio, min.	10 °C
Temperatura di magazzinaggio	10 °C...40 °C	Temperatura d'esercizio continuo, min.	-50 °C
Temperatura d'esercizio continuo, max.	120 °C		

Altri dati tecnici

bloccabile No

Dati caratteristici del sistema

Versione Piastra intermedia

Dati dei materiali

Materiale	Wemid	Colori	beige
Classe d'inflammabilità UL 94	V-0		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000886	ETIM 4.0	EC000886
ETIM 5.0	EC000886	ETIM 6.0	EC000886
eClass 6.2	27-14-92-14	eClass 7.1	27-14-92-14
eClass 8.1	27-14-11-33	eClass 9.0	27-14-11-92
eClass 9.1	27-14-11-33		

Approvazioni

ROHS Conforme

Downloads

Dati ingegneristici	STEP
Documentazione utente	StorageConditionsTerminalBlocks