

Accessori
VGM25-SS68 11-20 BG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**IP68**

Con blueglobe®, Weidmüller ha introdotto nel proprio portafoglio i pressacavi di Pflitsch, che convincono sia in termini di affidabilità che di funzionalità.

Un'ampia gamma di chiusure da 1,5 a 77 mm con solo 11 pressacavi grazie agli inserti rimovibili, una sigillatura altamente efficace, un eccellente fermacavo e un O-ring a monte con guida scanalata - queste sono le caratteristiche dei pressacavi blueglobe®, offerti da Weidmüller in ottone e acciaio inox.

Il cuore del pressacavo blueglobe® è la guarnizione sferica che stringe il cavo con dolcezza e su un'ampia superficie. In questo modo si evita definitivamente l'incisivo effetto tacca che si riscontra invece comunemente con i sistemi lamellari.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	VGM25-SS68 11-20 BG
Nr.Cat.	1193570000
Versione	Connettori di potenza, Accessori, Pressacavo, Acciaio inox 1.4305 (303)
GTIN (EAN)	4032248976546
CPZ	50 Pezzo

Accessori
VGM25-SS68 11-20 BG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Lunghezza	36,5 mm	Lunghezza (pollici)	1,437 inch
Peso netto	69,2 g		

Temperature

Valori limite di temperatura	-40 °C ... 130 °C
------------------------------	-------------------

Design

Famiglia prodotti	Accessori	Tipo di prodotto	Pressacavo
Diametro del cavo, max.	20 mm	Apertura della chiave	30 mm

General data

Grado di protezione	IP68
---------------------	------

Material

Materiale	Acciaio inox 1.4305 (303)
-----------	---------------------------

Dati generali

Apertura della chiave	30 mm	Coppia di serraggio, max.	15 Nm
Diametro del cavo, max.	20 mm	Diametro del cavo, min.	11 mm
Filettatura (esterna)	M 25	Grado di protezione	IP68
Lunghezza filettatura	7,5 mm	Materiale	Acciaio inox 1.4305 (303)
Materiale guarnizione	T80s	O-ring	Silicone
Pressacavi	M 25	tipo di guarnizione	Anello in gomma

Classificazioni

ETIM 5.0	EC002625	ETIM 6.0	EC000441
eClass 6.2	27-18-92-34	eClass 7.1	27-18-92-34
eClass 8.1	27-18-92-34	eClass 9.0	27-14-44-32
eClass 9.1	27-14-44-32		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 5 ENCL 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Dati ingegneristici	EPLAN
Dati ingegneristici	STEP