

**CH20M AD SHL 5.00/04 BK 2010****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Simile alla figura****Il nuovo standard per il montaggio di elettronica innovativa sulla guida di supporto.****All'avanguardia per quanto concerne la libertà di composizione, la flessibilità, l'efficienza, la funzionalità e la sicurezza.**

**CH20M (Component Housing IP20 Modular)** – il nuovo standard delle custodie Weidmüller si adatta perfettamente alle singole applicazioni elettroniche. Come un "vestito su misura", il concetto modulare unisce alla grande libertà di design con una spesa ridotta, la sicurezza di progettazione di un sistema standard. CH20M è sinonimo di efficienza dallo sviluppo alla produzione e soddisfa quindi tutti i requisiti di una piattaforma sostenibile per le moderne applicazioni elettroniche. Il sistema si distingue in modo particolare per la scalabilità, la flessibilità, l'elevato grado di sicurezza e la funzionalità innovativa nell'applicazione. Il portafoglio copre tutti i passi standard reperibili in commercio, dalla variante a vite da 6,1 mm alle custodie più grandi da 22,5 mm a 67,5 mm.

Il design orientato all'applicazione è stato sviluppato dalla pratica per la pratica - modernità e conformità con il mercato e l'applicazione. Le caratteristiche principali sono:

- Modularità sistematica - dalla testa (piastra) al piede (di bloccaggio)
- Elevata scalabilità - 7 larghezze da 6,1 a 67,5 mm!

- Massima sicurezza: contatto in anticipo, sistema di codifica imperdibile
- Uniformità illimitata - design comune per tutti i passi disponibili
- Geometrie estremamente compatte - fino a 4 livelli di collegamento - con leva di sgancio
- Massima sicurezza dei processi - Elementi di collegamento SMT/THR in Tape on Reel e design dei circuiti stampati ottimizzato
- Massima efficienza - utilizzo ottimale della superficie del circuito stampato

CH20M - massime prestazioni con la minima spesa. Un notevole vantaggio per le vostre applicazioni!

**Dati generali per l'ordinazione**

Tipo	CH20M AD SHL 5.00/04 BK 2010
Nr.Cat.	<a href="#">1221310000</a>
Versione	Calotta di copertura Nero, Larghezza: 22.5 mm
GTIN (EAN)	4050118004830
CPZ	50 Pezzo

**CH20M AD SHL 5.00/04 BK 2010****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

Lunghezza	14,5 mm	Lunghezza (pollici)	0,571 inch
Larghezza	22,5 mm	Larghezza (pollici)	0,886 inch
Posizione verticale	23,7 mm	Altezza (pollici)	0,933 inch
Peso netto	1,61 g		

**Dati caratteristici del sistema**

Grado di protezione	IP20
---------------------	------

**Dati del materiale**

Materiale isolante	PA 66 GF 30	Colori	Nero
Tabella dei colori (simile)	RAL 9011	Gruppo materiali isolanti	II
CTI	≥ 550	Temperatura di magazzinaggio, min.	-40 °C
Temperatura di magazzinaggio, max.	85 °C	Umidità relativa durante l'immagazzinaggio, max.	80 %
Temperatura d'esercizio, min.	-50 °C	Temperatura d'esercizio, max.	85 °C
Campo della temperatura di montaggio, min.	-25 °C	Campo della temperatura di montaggio, max.	85 °C

**Classificazioni**

ETIM 5.0	EC001031	ETIM 6.0	EC001031
eClass 6.2	27-18-08-02	eClass 7.1	27-18-27-02
eClass 8.1	27-18-27-02	eClass 9.0	27-18-27-90
eClass 9.1	27-18-27-90		

**Note**

Note

**Approvazioni**

ROHS	Conforme
------	----------

**Downloads**

Brochure/Catalogo	<a href="#">CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">EPLAN</a>
Dati ingegneristici	<a href="#">STEP</a>

**CH20M AD SHL 5.00/04 BK 2010**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

