

**ClipCard
CC DIA 30/4.2 MC NE GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Come da figura



I CC DIA 30 MC possono essere utilizzati per la siglatura di tubi flessibili, luci e indicatori. Le varianti con fori da 4,2 mm per viti M4 o fascette serracavo possono essere utilizzate per il montaggio. La variante con fori da 3,5 mm è indicata per rivetti a strappo da 3,2 mm.

Secondo la norma DIN V VDE V 0108 Parte 100 del 01.2010, l'illuminazione di sicurezza e le luci dei punti di collegamento/diramazione, facenti parte dei sistemi d'illuminazione di sicurezza, devono essere identificabili in modo semplice e affidabile e contrassegnati in rosso o verde. In prossimità delle luci è necessario applicare dei numeri d'identificazione per il distributore, il circuito elettrico e la luce.

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CC DIA 30/4.2 MC NE GE
Nr.Cat.	1248530000
Versione	ClipCard, Siglatura di apparecchi, 30 x 30 mm, con foratura, giallo
GTIN (EAN)	4050118038927
CPZ	60 Pezzo
stampante compatibile	1324380000

ClipCard CC DIA 30/4.2 MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	30 mm	Larghezza (pollici)	1,181 inch
Posizione verticale	30 mm	Altezza (pollici)	1,181 inch
Profondità	1,2 mm	Profondità (pollici)	0,047 inch
Peso netto	2,067 g	Diametro	30 mm

Dati generali

Alogeni	No	Applicazione / Produttore	con foratura
Campo delle temperature di impiego	-40...100 °C	Classe d'infiammabilità UL 94	V-2
Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	4	Colori	giallo
Industrie consigliate	Macchine	Larghezza	30 mm
Materiale	poliammide 66	Versione	Ø 30 mm, con foro di montaggio da 4,2 mm

Marcatori per apparecchi

Diametro	30 mm	Diametro foro	4,2 mm
----------	-------	---------------	--------

Classificazioni

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Dati ingegneristici	STEP
Software	M-Print PRO configuration file

**ClipCard
CC DIA 30/4.2 MC NE GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni**Esempio d'uso**

Come da figura

Esempio d'uso