

**ClipCard  
CC DIA 30/4.2 MC NE GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Come da figura



I CC DIA 30 MC possono essere utilizzati per la siglatura di tubi flessibili, luci e indicatori. Le varianti con fori da 4,2 mm per viti M4 o fascette serracavo possono essere utilizzate per il montaggio. La variante con fori da 3,5 mm è indicata per rivetti a strappo da 3,2 mm.

Secondo la norma DIN V VDE V 0108 Parte 100 del 01.2010, l'illuminazione di sicurezza e le luci dei punti di collegamento/diramazione, facenti parte dei sistemi d'illuminazione di sicurezza, devono essere identificabili in modo semplice e affidabile e contrassegnati in rosso o verde. In prossimità delle luci è necessario applicare dei numeri d'identificazione per il distributore, il circuito elettrico e la luce.

**Per simboli speciali:** Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

**Dati generali per l'ordinazione**

|                       |                                                                     |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tipo                  | CC DIA 30/4.2 MC NE GE                                              |
| Nr.Cat.               | <a href="#">1248530000</a>                                          |
| Versione              | ClipCard, Siglatura di apparecchi, 30 x 30 mm, con foratura, giallo |
| GTIN (EAN)            | 4050118038927                                                       |
| CPZ                   | 60 Pezzo                                                            |
| stampante compatibile | <a href="#">1324380000</a>                                          |

**ClipCard  
CC DIA 30/4.2 MC NE GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|                     |         |                      |            |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Larghezza           | 30 mm   | Larghezza (pollici)  | 1,181 inch |
| Posizione verticale | 30 mm   | Altezza (pollici)    | 1,181 inch |
| Profondità          | 1,2 mm  | Profondità (pollici) | 0,047 inch |
| Peso netto          | 2,067 g | Diametro             | 30 mm      |

**Dati generali**

|                                                                 |               |                               |                                          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------------|
| Alogeni                                                         | No            | Applicazione / Produttore     | con foratura                             |
| Campo delle temperature di impiego                              | -40...100 °C  | Classe d'infiammabilità UL 94 | V-2                                      |
| Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze | 4             | Colori                        | giallo                                   |
| Industrie consigliate                                           | Macchine      | Larghezza                     | 30 mm                                    |
| Materiale                                                       | poliammide 66 | Versione                      | Ø 30 mm, con foro di montaggio da 4,2 mm |

**Marcatori per apparecchi**

|          |       |               |        |
|----------|-------|---------------|--------|
| Diametro | 30 mm | Diametro foro | 4,2 mm |
|----------|-------|---------------|--------|

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

**Approvazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Downloads**

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Dati ingegneristici | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                   |
| Dati ingegneristici | <a href="#">STEP</a>                           |
| Software            | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |

**ClipCard  
CC DIA 30/4.2 MC NE GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

**Esempio d'uso**



Come da figura

**Esempio d'uso**

