

**Serie W
GWHUE M3 WTL6**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Illustrazione del prodotto**Cablaggio del trasformatore di corrente e tensione**

I morsetti sezionatori di prova di Weidmüller sono dotati di tecnologia di collegamento a molla e a vite, per permettervi di creare tutti i principali circuiti di conversione per la misurazione di corrente, tensione e potenza, in modo sicuro e sofisticato.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	GWHUE M3 WTL6
Nr.Cat.	1255010000
Versione	Serie W, Boccia filettata
GTIN (EAN)	4050118075892
CPZ	50 Pezzo

Serie W
GWHUE M3 WTL6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	6 mm	Larghezza (pollici)	0,236 inch
Posizione verticale	6 mm	Altezza (pollici)	0,236 inch
Profondità	13,3 mm	Profondità (pollici)	0,524 inch
Peso netto	2,192 g	Diametro	3,2 mm

Temperature

Temperatura di magazzinaggio, max.	40 °C	Temperatura di magazzinaggio, min.	10 °C
Temperatura di magazzinaggio	10 °C...40 °C		

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dati dei materiali

Materiale	rame - zinco
-----------	--------------

Dimensioni

Diametro	3,2 mm
----------	--------

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002848	eClass 6.2	23-15-92-90
eClass 7.1	23-15-92-90	eClass 8.1	23-15-92-90
eClass 9.0	27-14-11-92	eClass 9.1	27-14-11-92

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 1 TERM 16/17 EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Dati ingegneristici	STEP
Documentazione utente	StorageConditionsTerminalBlocks