# ClipCard
# CC 15/27 K MC NE RT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Come da figura

I segnafili ClipCard in formato MultiCard vengono utilizzati per la siglatura di installazioni elettriche e impianti di distribuzione e costituiscono una valida alternativa all'incisione. Grazie al collaudato formato MultiCard, la siglatura può essere stampata con PrintJet PRO, plotter MCP Plus, MCP Basis e MC-Mobilo.

- Qualità di stampa altamente resistente utilizzando la PrintJet come alternativa all'incisione
- Fissaggio universale
- Supporto (avvitabile o fissato con fascette serracavo)
- Guida portacartellini (autoadesiva o avvitabile)
- O marcatori autoadesivi

Facciamo presente che questi marcatori non devono essere stampati con un dispositivo Speedmarking-Laser.

## Dati generali per l'ordinazione

| | |
|---|---|
| Tipo | CC 15/27 K MC NE RT |
| Nr.Cat. | 1288330000 |
| Versione | ClipCard, Siglatura di apparecchi, 15 x 27 mm, rosso |
| GTIN (EAN) | 4050118079661 |
| CPZ | 80 Pezzo |
| stampante compatibile | 1324380000 |
| Prodotto alternativo | 1876750000 |

# ClipCard
# CC 15/27 K MC NE RT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Dati tecnici

### Dimensioni e peso

| | | | |
|---|---|---|---|
| Larghezza | 27 mm | Larghezza (pollici) | 1,063 inch |
| Posizione verticale | 15 mm | Altezza (pollici) | 0,591 inch |
| Profondità | 1 mm | Profondità (pollici) | 0,039 inch |
| Peso netto | 1,51 g | | |

### Dati generali

| | | | |
|---|---|---|---|
| Adesivo | Nastro biadesivo | Alogeni | No |
| Campo delle temperature di impiego | -40...60 °C | Classe d'infiammabilità UL 94 | V-2 |
| Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze | 2 | Colori | rosso |
| Industrie consigliate | Macchine | Larghezza | 27 mm |
| Materiale | poliammide 66 | Versione | autoadesivo |

### Classificazioni

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 5.0 | EC001288 | ETIM 6.0 | EC001288 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 | | |

### Approvazioni

| | |
|---|---|
| ROHS | Conforme |

### Downloads

| | |
|---|---|
| Dati ingegneristici | EPLAN, WSCAD |
| Dati ingegneristici | STEP |

# ClipCard
# CC 15/27 K MC NE RT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

## Disegni

