

**Accessori
CBH 19/19 NATUR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Le fascette serracavo presentano la massima forza di fissaggio e una lunga durata. Le fascette serracavo in acciaio, inoltre, offrono un fissaggio sicuro e duraturo anche in presenza di sollecitazioni estreme dei materiali, ad esempio temperature elevate o forti influssi chimici.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CBH 19/19 NATUR
Nr.Cat.	1289200000
Versione	Fascette serracavo, Altezza x Larghezza: 19 x 19 mm, Plastica, 80 N
GTIN (EAN)	4008190106317
CPZ	100 Pezzo

Accessori CBH 19/19 NATUR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	19 mm	Larghezza (pollici)	0,748 inch
Posizione verticale	19 mm	Altezza (pollici)	0,748 inch
Profondità	2 mm	Profondità (pollici)	0,079 inch
Peso netto	0,72 g		

Materiale di installazione

Campo delle temperature di impiego, max.	105 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2	Larghezza max. fascetta serracavo	3,6 mm
Materiale	Plastica	Resistenza alla trazione	80 N
Versione	autoadesivo		

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000046	ETIM 4.0	EC000046
ETIM 5.0	EC000046	ETIM 6.0	EC000449
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-07-02
eClass 6.2	27-14-07-02	eClass 7.1	27-14-07-02
eClass 8.1	27-14-07-02	eClass 9.0	23-15-90-07
eClass 9.1	27-40-07-90		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
---------------------	------------------------------

Accessori
CBH 19/19 NATUR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni**Dimensional drawing**