

**Accessori
CBH 27/27 NATUR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Le fascette serracavo presentano la massima forza di fissaggio e una lunga durata. Le fascette serracavo in acciaio, inoltre, offrono un fissaggio sicuro e duraturo anche in presenza di sollecitazioni estreme dei materiali, ad esempio temperature elevate o forti influssi chimici.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CBH 27/27 NATUR
Nr.Cat.	1289400000
Versione	Fascette serracavo, Altezza x Larghezza: 27 x 27 mm, Plastica, 80 N
GTIN (EAN)	4008190160067
CPZ	100 Pezzo

Accessori
CBH 27/27 NATUR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	27 mm
Posizione verticale	27 mm
Profondità	2 mm
Peso netto	1,7 g

Larghezza (pollici)	1,063 inch
Altezza (pollici)	1,063 inch
Profondità (pollici)	0,079 inch

Materiale di installazione

Campo delle temperature di impiego, max.	105 °C
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2
Materiale	Plastica
Versione	autoadesivo

Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Larghezza max. fascetta serracavo	4,8 mm
Resistenza alla trazione	80 N

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000046
ETIM 5.0	EC000046
UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.2	27-14-07-02
eClass 8.1	27-14-07-02
eClass 9.1	27-40-07-90

ETIM 4.0	EC000046
ETIM 6.0	EC000449
eClass 5.1	27-14-07-02
eClass 7.1	27-14-07-02
eClass 9.0	23-15-90-07

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
---------------------	------------------------------

Accessori
CBH 27/27 NATUR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Disegni****Disegno quotato**