

RF 180 OR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Flessibile - Più flessibile - A forma di profilato**

Custodia di montaggio a forma di profilato - il sistema modulare flessibile realizzato con profili in plastica colorata e trasparenti e moduli di supporto

L'unione perfetta tra passi standard (che possono essere installati a piacere affiancati) ed articoli a metraggio (che possono essere tagliati su misura con precisione millimetrica) crea l'equilibrio ottimale tra flessibilità ed economicità:

- Profili ad innesto con larghezze standard da 5 mm a 45 mm consentono l'alloggiamento di tutti i formati di schede correnti.
- Le altezze variabili corrispondono ad una massima densità di assemblaggio anche per componenti elettronici di grandi dimensioni.
- Le diverse varianti di montaggio rendono il montaggio diretto delle custodie semplice proprio come l'innesto delle custodie stesse sulla guida di supporto
- Stabili calotte di copertura proteggono le unità costruttive dai fattori esterni

La formula del successo: profilo variabile + componenti modulari = concetto di custodia flessibile con ampia superficie utile per il circuito stampato.

Il concetto modulare si adatta in modo ottimale alle unità con un elevato ingombro e risulta particolarmente vantaggioso in caso di quantitativi ridotti o larghezze variabili.

Dati generali per l'ordinazione

| | |
|------------|---|
| Tipo | RF 180 OR |
| Nr.Cat. | 1324460000 |
| Versione | Custodie per componenti elettronici arancione, Piede di bloccaggio, Larghezza: 17,55 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190159870 |
| CPZ | 20 Pezzo |

RF 180 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

| | | | |
|---------------------|----------|---------------------|------------|
| Lunghezza | 79,2 mm | Lunghezza (pollici) | 3,118 inch |
| Larghezza | 17,55 mm | Larghezza (pollici) | 0,691 inch |
| Posizione verticale | 26,55 mm | Altezza (pollici) | 1,045 inch |
| Peso netto | 5,954 g | | |

Dati caratteristici del sistema

| | | | |
|--------------------------------|---------------------|--------------------------|------|
| Versione | Piede di bloccaggio | Collegamento trasversale | No |
| Contatto con guida di supporto | No | Grado di protezione | IP20 |
| Colabilità | No | | |

Dati del materiale

| | | | |
|--|----------|--|-----------|
| Materiale isolante | PA 66 | Colori | arancione |
| Tabella dei colori (simile) | RAL 2000 | CTI | ≥ 600 |
| Classe d'infiammabilità UL 94 | V-2 | Temperatura di magazzinaggio, min. | -25 °C |
| Temperatura di magazzinaggio, max. | 55 °C | Umidità relativa durante l'immagazzinaggio, max. | 80 % |
| Temperatura d'esercizio, min. | -50 °C | Temperatura d'esercizio, max. | 100 °C |
| Campo della temperatura di montaggio, min. | -25 °C | Campo della temperatura di montaggio, max. | 100 °C |

Classificazioni

| | | | |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0 | EC001284 | ETIM 5.0 | EC002848 |
| ETIM 6.0 | EC002779 | UNSPSC | 30-21-18-01 |
| eClass 6.2 | 27-14-92-14 | eClass 7.1 | 27-14-92-14 |
| eClass 8.1 | 27-14-92-14 | eClass 9.0 | 27-18-27-90 |
| eClass 9.1 | 27-18-27-90 | | |

Note

Avvertenza Dati tecnici

Approvazioni

ROHS Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo

[FL ANALO.SIGN.CONV. EN](#)
[MB DEVICE MANUF. EN](#)
[CAT 2 PORTFOLIOGUIDE EN](#)
[FL MACHINE SAFETY EN](#)
[FL 72H SAMPLE SER EN](#)
[PO OMNIMATE EN](#)

Foglio dati

RF 180 OR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

