

**MetalliCard  
SFX-M 11/60 ST****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Come da figura

Le MetalliCard, disponibili in alluminio o in acciaio inossidabile, soddisfano le più svariate esigenze di etichettatura. Le targhette in alluminio cromato, particolarmente apprezzate per il contrasto elevato nella stampa multicolore, rappresentano un'alternativa economica in numerose applicazioni.

Nell'industria chimica e del processo, estremamente esigenti dal punto di vista tecnologico, l'utilizzo delle MetalliCard in acciaio inossidabile, caratterizzate da un'altissima resistenza, rappresenta una scelta sicura. I formati rispondono alle esigenze dell'intero processo d'identificazione del sistema. Sia che si tratti di piccole attrezzature o di targhette d'identificazione, esse assicurano processi di siglatura di alta qualità. Inoltre le MetalliCard offrono caratteristiche d'installazione ottimali. Grazie alle molteplici opzioni di fissaggio, come saldatura, rivettatura, supporti, guide o fascette serracavo in acciaio inox, le MetalliCard assicurano un impiego universale.

Una speciale punzonatura nell'SFX-M permette l'utilizzo di fascette serracavo in acciaio.

**Per simboli speciali:** Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

**Dati generali per l'ordinazione**

|                       |                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| Tipo                  | SFX-M 11/60 ST                                            |
| Nr.Cat.               | <a href="#">1327790000</a>                                |
| Versione              | MetalliCard, Segnafili e segnacavi, 7 - 40 mm, 60 x 11 mm |
| GTIN (EAN)            | 4050118132656                                             |
| CPZ                   | 50 Pezzo                                                  |
| stampante compatibile | <a href="#">1324380000</a>                                |

**MetalliCard**  
**SFX-M 11/60 ST****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|                     |         |                      |            |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Larghezza           | 11 mm   | Larghezza (pollici)  | 0,433 inch |
| Posizione verticale | 60 mm   | Altezza (pollici)    | 2,362 inch |
| Profondità          | 0,8 mm  | Profondità (pollici) | 0,031 inch |
| Peso netto          | 2,502 g |                      |            |

**Dati generali**

|                                    |              |                       |                                                 |
|------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------|
| Campo delle temperature di impiego | -55...130 °C | Industrie consigliate | Processo, Energia                               |
| Larghezza                          | 11 mm        | Materiale             | Acciaio inossidabile<br>microinciso 1.4301 (ST) |

**Segnafili e segnacavi**

|                                       |                    |                                       |                     |
|---------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Diametro esterno conduttore           | 7 - 40 mm          | Diametro esterno del conduttore, max. | 40 mm               |
| Diametro esterno del conduttore, min. | 7 mm               | Sezione di collegamento cavo, max.    | 500 mm <sup>2</sup> |
| Sezione di collegamento cavo, min.    | 16 mm <sup>2</sup> |                                       |                     |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-29 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Approvazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Downloads**

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Dati ingegneristici | <a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>       |
| Dati ingegneristici | <a href="#">STEP</a>                           |
| Software            | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |

**MetalliCard**  
**SFX-M 11/60 ST**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**



Come da figura