

**SwitchMark  
SM 27/18 MC NE GN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Come da figura

SM è un sistema di siglatura MultiCard per dispositivi di controllo e segnalazione. I marcatori vengono bloccati sui relativi supporti o fissati tramite uno strato adesivo appositamente predisposto. Con i sistemi di siglatura PrintJet PRO, plotter MCP Plus, MCP Basic o MC-Mobilo è possibile creare marcatori personalizzati.

- Gli utilizzatori sono in grado di produrre velocemente i marcatori per le loro necessità
- Nessuna giacenza di magazzino di costosi marcatori standard.
- Qualità di stampa altamente resistente utilizzando la PrintJet come alternativa all'incisione
- Per esigenze particolari, si raccomanda l'uso della pellicola protettiva ETO SM
- I supporti sono utilizzabili per pulsantiere di Ø 22 mm di Siemens, ABB, Moeller e Télémécanique

**Per simboli speciali:** Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

**Dati generali per l'ordinazione**

|                       |                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Tipo                  | SM 27/18 MC NE GN                                                           |
| Nr.Cat.               | <a href="#">1346130000</a>                                                  |
| Versione              | SwitchMark, Siglatura di apparecchi, 18 x 27 mm, Supporto SwitchMark, verde |
| GTIN (EAN)            | 4050118150988                                                               |
| CPZ                   | 80 Pezzo                                                                    |
| stampante compatibile | <a href="#">1324380000</a>                                                  |

**SwitchMark  
SM 27/18 MC NE GN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|                     |         |                      |            |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Larghezza           | 27 mm   | Larghezza (pollici)  | 1,063 inch |
| Posizione verticale | 18 mm   | Altezza (pollici)    | 0,709 inch |
| Profondità          | 1 mm    | Profondità (pollici) | 0,039 inch |
| Peso netto          | 1,388 g |                      |            |

**Dati generali**

|                                                                 |              |                               |                     |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|---------------------|
| Alogeni                                                         | No           | Applicazione / Produttore     | Supporto SwitchMark |
| Campo delle temperature di impiego                              | -40...100 °C | Classe d'infiammabilità UL 94 | V-2                 |
| Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze | 5            | Colori                        | verde               |
| Larghezza                                                       | 27 mm        | Materiale                     | poliammide 66       |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| eClass 6.2 | 27-37-12-25 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-29 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

**Approvazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Downloads**

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Dati ingegneristici | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |
| Dati ingegneristici | <a href="#">STEP</a>         |

**SwitchMark  
SM 27/18 MC NE GN**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

