

**CableLine
CLI C 02-3 BL/WS 6 CD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



I marcatori per conduttori CLI C vanno montati su conduttori non cablati. Per la siglatura di conduttori con sezioni da 0,5 mm² a max. 70 mm² sono disponibili quattro formati diversi. I marcatori sono prestampati e pronti per l'uso. Combinando i singoli marcatori è possibile realizzare siglature personalizzate.

- Marcatori chiusi, affidabili e adatti al montaggio su cavi non cablati
- Un profilo speciale flessibile assicura un vasto campo d'applicazione
- Veloci e rapidi da montare, con uno sforzo minimo
- La siglatura è facilitata dagli accessori disponibili
- Siglatura permanente d'alta qualità
- Contrasto elevato per una leggibilità ottimale

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CLI C 02-3 BL/WS 6 CD
Nr.Cat.	1568241521
Versione	CableLine, Segnafili e segnacavi, 1.3 - 3 mm, 3 x 3.4 mm, blu
GTIN (EAN)	4032248415311
CPZ	500 Pezzo

CableLine
CLI C 02-3 BL/WS 6 CD
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici
Dimensioni e peso

Larghezza	3,4 mm
Posizione verticale	3 mm
Profondità	3,5 mm
Peso netto	0,062 g

Larghezza (pollici)	0,134 inch
Altezza (pollici)	0,118 inch
Profondità (pollici)	0,138 inch

Dati generali

Alogeni	Sì
Caratteri stampati	Numeri
Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	6
Colori	blu
Larghezza	3,4 mm
Orientamento della stampa	orizzontale
Stampa	6
Versione	CD

Campo delle temperature di impiego -30...80 °C

Classe d'infiammabilità UL 94 V-0

 Colore stampa
 bianco

Industrie consigliate Processo, Macchine

 Materiale
 PVC, flessibile, senza cadmio

Processo di stampa impresso a caldo

Tipo di stampa Standard

Segnafili e segnacavi

Alogeni	Sì
Diametro esterno del conduttore, max.	3 mm
Sezione di collegamento cavo, max.	1,5 mm ²

Diametro esterno conduttore 1.3 - 3 mm

Diametro esterno del conduttore, min. 1,3 mm

Sezione di collegamento cavo, min. 0,2 mm²
Classificazioni

ETIM 3.0	EC001530
ETIM 5.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08
eClass 6.2	27-40-04-01
eClass 8.1	27-14-91-03
eClass 9.1	27-40-04-01

ETIM 4.0	EC001288
ETIM 6.0	EC001530
eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 9.0	27-40-04-01

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Notifica modifica prodotto	PCN CableLine_DE PCN CableLine_EN