

**CableLine**  
**CLI C 1-3 GE/SW H CD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Come da figura

I marcatori per conduttori CLI C vanno montati su conduttori non cablati. Per la siglatura di conduttori con sezioni da 0,5 mm<sup>2</sup> a max. 70 mm<sup>2</sup> sono disponibili quattro formati diversi. I marcatori sono prestampati e pronti per l'uso. Combinando i singoli marcatori è possibile realizzare siglature personalizzate.

- Marcatori chiusi, affidabili e adatti al montaggio su cavi non cablati
- Un profilo speciale flessibile assicura un vasto campo d'applicazione
- Veloci e rapidi da montare, con uno sforzo minimo
- La siglatura è facilitata dagli accessori disponibili
- Siglatura permanente d'alta qualità
- Contrasto elevato per una leggibilità ottimale

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                                  |
|------------|------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | CLI C 1-3 GE/SW H CD                                             |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1568251651</a>                                       |
| Versione   | CableLine, Segnafili e segnacavi, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, giallo |
| GTIN (EAN) | 4008190172121                                                    |
| CPZ        | 500 Pezzo                                                        |

**CableLine**  
**CLI C 1-3 GE/SW H CD****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|                     |         |                      |            |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Larghezza           | 4,2 mm  | Larghezza (pollici)  | 0,165 inch |
| Posizione verticale | 3 mm    | Altezza (pollici)    | 0,118 inch |
| Profondità          | 5 mm    | Profondità (pollici) | 0,197 inch |
| Peso netto          | 0,082 g |                      |            |

**Dati generali**

|                                                                 |                    |                                    |                               |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Alogeni                                                         | Sì                 | Campo delle temperature di impiego | -30...80 °C                   |
| Caratteri stampati                                              | Lettere, maiuscole | Classe d'infiammabilità UL 94      | V-0                           |
| Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze | 4                  | Colore stampa                      | Nero                          |
| Colori                                                          | giallo             | Industrie consigliate              | Processo, Macchine            |
| Larghezza                                                       | 4,2 mm             | Materiale                          | PVC, flessibile, senza cadmio |
| Orientamento della stampa                                       | orizzontale        | Processo di stampa                 | impresso a caldo              |
| Stampa                                                          | H                  | Tipo di stampa                     | Standard                      |
| Versione                                                        | CD                 |                                    |                               |

**Segnafili e segnacavi**

|                                       |                   |                                       |                     |
|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------------|
| Alogeni                               | Sì                | Diametro esterno conduttore           | 2.5 - 5 mm          |
| Diametro esterno del conduttore, max. | 5 mm              | Diametro esterno del conduttore, min. | 2,5 mm              |
| Sezione di collegamento cavo, max.    | 4 mm <sup>2</sup> | Sezione di collegamento cavo, min.    | 1,5 mm <sup>2</sup> |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001530    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001530    | ETIM 6.0   | EC001530    |
| UNSPSC     | 44-12-17-08 | eClass 5.1 | 27-14-91-03 |
| eClass 6.2 | 27-40-04-01 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-04-01 |
| eClass 9.1 | 27-40-04-01 |            |             |

**Approvazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Downloads**

|                            |                                                                      |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Dati ingegneristici        | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                                         |
| Notifica modifica prodotto | <a href="#">PCN CableLine_DE</a><br><a href="#">PCN CableLine_EN</a> |

**CableLine**  
**CLI C 1-3 GE/SW H CD**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**



Come da figura