

**ClipCard
CC DIA 30/3.5 MC NE GR****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Come da figura

I CC DIA 30 MC possono essere utilizzati per la siglatura di tubi flessibili, luci e indicatori. Le varianti con fori da 4,2 mm per viti M4 o fascette serracavo possono essere utilizzate per il montaggio. La variante con fori da 3,5 mm è indicata per rivetti a strappo da 3,2 mm.

Secondo la norma DIN V VDE V 0108 Parte 100 del 01.2010, l'illuminazione di sicurezza e le luci dei punti di collegamento/diramazione, facenti parte dei sistemi d'illuminazione di sicurezza, devono essere identificabili in modo semplice e affidabile e contrassegnati in rosso o verde. In prossimità delle luci è necessario applicare dei numeri d'identificazione per il distributore, il circuito elettrico e la luce.

Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CC DIA 30/3.5 MC NE GR
Nr.Cat.	1266140000
Versione	ClipCard, Siglatura di apparecchi, 30 x 30 mm, con foratura, grigio
GTIN (EAN)	4050118055849
CPZ	60 Pezzo
stampante compatibile	1324380000

**ClipCard
CC DIA 30/3.5 MC NE GR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	30 mm	Larghezza (pollici)	1,181 inch
Posizione verticale	30 mm	Altezza (pollici)	1,181 inch
Profondità	1,2 mm	Profondità (pollici)	0,047 inch
Peso netto	2,071 g	Diametro	30 mm

Dati generali

Alogeni	No	Applicazione / Produttore	con foratura
Campo delle temperature di impiego	-40...100 °C	Classe d'infiammabilità UL 94	V-2
Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	8	Colori	grigio
Industrie consigliate	Macchine	Larghezza	30 mm
Materiale	poliammide 66	Versione	Ø 30 mm, con foro di montaggio da 3,5 mm

Marcatori per apparecchi

Diametro	30 mm	Diametro foro	3,5 mm
----------	-------	---------------	--------

Classificazioni

ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Dati ingegneristici	STEP
Software	M-Print PRO configuration file

**ClipCard
CC DIA 30/3.5 MC NE GR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

Esempio d'uso



Come da figura

Esempio d'uso

