

SAIE-M12B-5-TL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Per il collegamento lato apparecchio è necessario installare diversi connettori nel cablaggio dei sensori e attuatori. Questi sono disponibili nelle varianti M12, M8 e naturalmente M5.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SAIE-M12B-5-TL
Nr.Cat.	1312970000
Versione	Spina incorporata, M12, Numero di poli: 5
GTIN (EAN)	4050118116410
CPZ	20 Pezzo

SAIE-M12B-5-TL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Peso netto 4,928 g

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Norme

Connettori a norma IEC 61076-2-101

Dati generali

Codifica	A	Corrente nominale	4 A
Diametro esterno conduttore	-	Filettatura del collegamento	M12
Grado di protezione	IP68	Materiale base della custodia	CuZn
Numero di poli	5	Superficie dei contatti	dorata
Tensione nominale	125 V	Tipo di collegamento	Femmina

Classificazioni

ETIM 6.0	EC002638	eClass 6.2	27-06-91-90
eClass 7.1	27-06-91-90	eClass 8.1	27-06-91-90
eClass 9.0	27-44-03-09	eClass 9.1	27-44-03-09

Approvazioni

Omologazioni



ROHS Conforme

Downloads

Brochure/Catalogo [CAT 8 SAI 15/16 EN](#)
[FL FIELDWIRING EN](#)

Foglio dati

SAIE-M12B-5-TL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

Schema dei poli

