

**Contatti a crimpare
HDC-C-HE-SM2.5AU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



La crimpatura è un collegamento elettricamente e meccanicamente sicuro ed affidabile tra conduttore e contatto. Un collegamento crimpato ideale è a tenuta di gas e resistente alla corrosione.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC-C-HE-SM2.5AU
Nr.Cat.	1651450000
Versione	Connettori di potenza, Contatto a crimpare, HE, HEE, HQ, MixMate, Maschio, Sezione di collegamento cavo, max.: 2.5, torniti, Lega di rame
GTIN (EAN)	4008190400125
CPZ	100 Pezzo

**Contatti a crimpare
HDC-C-HE-SM2.5AU**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Peso netto	1,34 g	Diametro	4,5 mm
------------	--------	----------	--------

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dati generali

Cicli di inserimento	≥ 500	Diametro contatto Ø codolo	2,5 mm
Esecuzione inserto	HE, HEE, HQ, MixMate	Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento	7,5 mm
Materiale	Lega di rame	Procedimento di fabbricazione	torniti
Resistenza di passaggio	≤ 2mΩ	Serie	HE
Sezione di collegamento dei conduttori	2.5 mm ²	Superficie	oro
Tipo	Maschio	Tipo di collegamento	Collegamento a crimpare

Connection data

Sezione di collegamento cavo, max.	2,5 mm ²	Lunghezza di spellatura	7,5 mm
------------------------------------	---------------------	-------------------------	--------

Design

Famiglia prodotti	Contatti a crimpare	Tipo di prodotto	Contatto a crimpare
Tipo	Maschio	Tipo di collegamento	Collegamento a crimpare

General data

Cicli di inserimento	≥ 500
----------------------	-------

Material

Materiale	Lega di rame
-----------	--------------

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000796	ETIM 4.0	EC000796
ETIM 5.0	EC000796	ETIM 6.0	EC000796
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-02	eClass 7.1	27-44-02-04
eClass 8.1	27-44-02-04	eClass 9.0	27-44-02-04
eClass 9.1	27-44-02-04		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

Foglio dati**Contatti a crimpare
HDC-C-HE-SM2.5AU**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici**Downloads**

Brochure/Catalogo	CAT 3 HDC 17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD

**Contatti a crimpare
HDC-C-HE-SM2.5AU****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com**Disegni**

	
Leiterquerschnitt	Abisolierlänge
0,50 mm ²	AWG 20 7,5 mm
0,75 - 1,00 mm ²	AWG 18 7,5 mm
1,50 mm ²	AWG 16 7,5 mm
2,50 mm ²	AWG 14 7,5 mm
4,00 mm ²	AWG 12 7,5 mm

