LaserMark
LM MT300 20/8 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



- Etichette adesive in poliestere
- Adatte per stampanti laser A4
- resistenti all'abrasione
- Resistenti al calore
- per la siglatura di apparecchiature elettriche e moduli di ogni tipo
- siglabili anche con penna a sfera o pennarello STI

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LM MT300 20/8 SI
Nr.Cat.	1686380001
Versione	LaserMark, Siglatura di apparecchi, 8 x 20.3 mm, argento
GTIN (EAN)	4008190493929
CPZ	10 Pezzo

Foglio dati

LaserMark
LM MT300 20/8 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici

Dimensioni e peso

Larghezza	20,3 mm	Larghezza (pollici)	0,799 inch
Posizione verticale	8 mm	Altezza (pollici)	0,315 inch
Profondità	0,08 mm	Profondità (pollici)	0,003 inch
Peso netto	11,5 g		

Dati generali

Adesivo	Adesivo di acrilato	Alogeni	No
Approvazione secondo UL 969	Sì	Campo delle temperature di impiego	-40...150 °C
Classe d'infiammabilità UL 94	HB	Colori	argento
Larghezza	20,3 mm	Materiale	Poliestere, esente da PVC
Numero di marcatori per unità di imballaggio	2.640	Processo di stampa	Stampa laser
Qtà/foglio	264	Versione	autoadesivo

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001288	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001288	ETIM 6.0	EC001288
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-91-29
eClass 6.2	27-14-91-29	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-06-29
eClass 9.1	27-40-06-29		

Approvazioni

ROHS	Conforme

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
Dati ingegneristici	STEP
Software	M-Print PRO configuration file

LaserMark
LM MT300 20/8 SI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

