

**LaserMark  
LM MT300 25.4/12.7 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Come da figura



- Etichette adesive in poliestere
- Adatte per stampanti laser A4
- resistenti all'abrasione
- Resistenti al calore
- per la siglatura di apparecchiature elettriche e moduli di ogni tipo
- siglabili anche con penna a sfera o pennarello STI

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------|
| Tipo       | LM MT300 25.4/12.7 GE                                      |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1686391687</a>                                 |
| Versione   | LaserMark, Siglatura di apparecchi, 12.7 x 25.4 mm, giallo |
| GTIN (EAN) | 4008190493981                                              |
| CPZ        | 10 Pezzo                                                   |

**LaserMark  
LM MT300 25.4/12.7 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Dati tecnici**
**Dimensioni e peso**

|                     |         |                      |            |
|---------------------|---------|----------------------|------------|
| Larghezza           | 25,4 mm | Larghezza (pollici)  | 1 inch     |
| Posizione verticale | 12,7 mm | Altezza (pollici)    | 0,5 inch   |
| Profondità          | 0,08 mm | Profondità (pollici) | 0,003 inch |
| Peso netto          | 13,2 g  |                      |            |

**Dati generali**

|                               |                           |                                                                 |               |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Adesivo                       | Adesivo di acrilato       | Alogeni                                                         | No            |
| Approvazione secondo UL 969   | Sì                        | Campo delle temperature di impiego                              | -40... 150 °C |
| Classe d'inflammabilità UL 94 | HB                        | Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze | 4             |
| Colori                        | giallo                    | Larghezza                                                       | 25,4 mm       |
| Materiale                     | Poliestere, esente da PVC | Numero di marcatori per unità di imballaggio                    | 1.470         |
| Processo di stampa            | Stampa laser              | Qtà/foglio                                                      | 147           |
| Versione                      | autoadesivo               |                                                                 |               |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC001288    | ETIM 4.0   | EC001288    |
| ETIM 5.0   | EC001288    | ETIM 6.0   | EC001288    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 6.2 | 27-14-91-29 | eClass 7.1 | 27-14-91-29 |
| eClass 8.1 | 27-14-91-03 | eClass 9.0 | 27-40-06-29 |
| eClass 9.1 | 27-40-06-29 |            |             |

**Approvazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Downloads**

|                     |                                                |
|---------------------|------------------------------------------------|
| Dati ingegneristici | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a>                   |
| Dati ingegneristici | <a href="#">STEP</a>                           |
| Software            | <a href="#">M-Print PRO configuration file</a> |

**LaserMark  
LM MT300 25.4/12.7 GE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**

