

**LaserMark
LM WO 18/34 GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Come da figura



I segnacavi LM WriteOn in fogli A4 sono usati per siglare conduttori e cavi di diametro esterno max. di 36 mm. La striscia adesiva trasparente fissa e protegge la stampa sulla superficie del marcatore.

- Protezione della siglatura contro sporco e abrasioni mediante rivestimento con striscia adesiva trasparente
- Siglatura semplice e veloce tramite stampante laser in formato A4 o tramite pennarello STI

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	LM WO 18/34 GE
Nr.Cat.	1695711687
Versione	LaserMark, Segnafili e segnacavi, 5 - 7 mm, 18 x 34 mm, giallo
GTIN (EAN)	4008190924669
CPZ	10 Pezzo

**LaserMark
LM WO 18/34 GE**
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Dati tecnici
Dimensioni e peso

Larghezza	34 mm	Larghezza (pollici)	1,339 inch
Posizione verticale	18 mm	Altezza (pollici)	0,709 inch
Profondità	0,025 mm	Profondità (pollici)	0,001 inch
Peso netto	9,2 g		

Dati generali

Adesivo	Acilato	Alogeni	No
Campo delle temperature di impiego	-40...150 °C	Classe d'infiammabilità UL 94	V-0
Colore materiale secondo codice internazionale delle resistenze	4	Colori	giallo
Dimensioni del campo di siglatura	18 x 12,7 mm	Larghezza	34 mm
Materiale	Pellicola in poliestere	Numero di marcatori per unità di imballaggio	880
Qtà/foglio	88	Tipo di stampa	Neutro
Versione	autoadesivo		

Segnafili e segnacavi

Alogeni	No	Diametro esterno conduttore	5 - 7 mm
Diametro esterno del conduttore, max.	7 mm	Diametro esterno del conduttore, min.	5 mm
Sezione di collegamento cavo, max.	16 mm ²	Sezione di collegamento cavo, min.	6 mm ²

Classificazioni

ETIM 3.0	EC001530	ETIM 4.0	EC001288
ETIM 5.0	EC001530	ETIM 6.0	EC001530
UNSPSC	44-12-17-08	eClass 5.1	27-14-91-03
eClass 6.2	27-40-04-01	eClass 7.1	27-14-91-29
eClass 8.1	27-14-91-03	eClass 9.0	27-40-04-01
eClass 9.1	27-40-04-01		

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dati ingegneristici	STEP
Software	M-Print PRO configuration file

**LaserMark
LM WO 18/34 GE**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

