

Accessori
CB 200/4.5 BLACK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Fascette serracavo CB per il fissaggio di cavi e marcatori.

- Sono adatte in particolare al fissaggio dei segnacavi CLI M, SFX, WKM e WKS.
- Conformi a IEC 62275: 2006
- Poliammide resistente alle rotture PA 6.6 con classe di infiammabilità V2 secondo UL-94

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	CB 200/4.5 BLACK
Nr.Cat.	1697910000
Versione	Fascette serracavo, Altezza x Larghezza: 200 x 4.5 mm, poliammide 66, 220 N
GTIN (EAN)	4008190882983
CPZ	100 Pezzo

Foglio dati
**Accessori
CB 200/4.5 BLACK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici
Dimensioni e peso

Larghezza	4,5 mm	Larghezza (pollici)	0,177 inch
Posizione verticale	200 mm	Altezza (pollici)	7,874 inch
Profondità	1,4 mm	Profondità (pollici)	0,055 inch
Peso netto	1,28 g		

Materiale di installazione

Campo delle temperature di impiego, max.	85 °C	Campo delle temperature di impiego, min.	-40 °C
Classe d'infiammabilità UL 94	V-2	Diametro del cavo, max.	50 mm
Materiale	poliammide 66	Resistenza alla trazione	220 N

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000046	ETIM 4.0	EC000046
ETIM 5.0	EC000046	ETIM 6.0	EC000046
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-07-02
eClass 6.2	27-14-07-02	eClass 7.1	27-14-07-02
eClass 8.1	27-14-07-02	eClass 9.0	27-14-07-02
eClass 9.1	27-14-07-02		

Approvazioni

Omologazioni


 ROHS Conforme
Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S
Dati ingegneristici	STEP
Omologazione/Certificato/Documento di conformità	DE PI830000 160627 001

Foglio dati

**Accessori
CB 200/4.5 BLACK**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Disegni

