

**Accessori  
CBH 27/27 SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Come da figura

Le fascette serracavo presentano la massima forza di fissaggio e una lunga durata. Le fascette serracavo in acciaio, inoltre, offrono un fissaggio sicuro e duraturo anche in presenza di sollecitazioni estreme dei materiali, ad esempio temperature elevate o forti influssi chimici.

**Dati generali per l'ordinazione**

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | CBH 27/27 SW                                                        |
| Nr.Cat.    | <a href="#">1697960000</a>                                          |
| Versione   | Fascette serracavo, Altezza x Larghezza: 27 x 27 mm, Plastica, 80 N |
| GTIN (EAN) | 4008190883034                                                       |
| CPZ        | 100 Pezzo                                                           |

**Accessori**  
**CBH 27/27 SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Dimensioni e peso**

|                     |       |                      |            |
|---------------------|-------|----------------------|------------|
| Larghezza           | 27 mm | Larghezza (pollici)  | 1,063 inch |
| Posizione verticale | 27 mm | Altezza (pollici)    | 1,063 inch |
| Profondità          | 2 mm  | Profondità (pollici) | 0,079 inch |
| Peso netto          | 1,6 g |                      |            |

**Materiale di installazione**

|                                          |             |                                          |        |
|------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|--------|
| Campo delle temperature di impiego, max. | 105 °C      | Campo delle temperature di impiego, min. | -40 °C |
| Classe d'infiammabilità UL 94            | V-2         | Larghezza max. fascetta serracavo        | 4,8 mm |
| Materiale                                | Plastica    | Resistenza alla trazione                 | 80 N   |
| Versione                                 | autoadesivo |                                          |        |

**Classificazioni**

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000046    | ETIM 4.0   | EC000046    |
| ETIM 5.0   | EC000046    | ETIM 6.0   | EC000449    |
| UNSPSC     | 30-21-18-01 | eClass 5.1 | 27-14-07-02 |
| eClass 6.2 | 27-14-07-02 | eClass 7.1 | 27-14-07-02 |
| eClass 8.1 | 27-14-07-02 | eClass 9.0 | 23-15-90-07 |
| eClass 9.1 | 27-40-07-90 |            |             |

**Approvazioni**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Downloads**

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Dati ingegneristici | <a href="#">EPLAN, WSCAD</a> |
|---------------------|------------------------------|

**Accessori**  
**CBH 27/27 SW****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Disegni****Dimensional drawing**