

**Contatti a crimpare
HDC-C-M3-SM1.5AG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



La crimpatura è un collegamento elettricamente e meccanicamente sicuro ed affidabile tra conduttore e contatto. Un collegamento crimpato ideale è a tenuta di gas e resistente alla corrosione.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	HDC-C-M3-SM1.5AG
Nr.Cat.	1698120000
Versione	Connettori di potenza, Contatto a crimpare, CM 3, Maschio, Sezione di collegamento cavo, max.: 1.5, torniti, Lega di rame
GTIN (EAN)	4008190885038
CPZ	100 Pezzo

**Contatti a crimpare
HDC-C-M3-SM1.5AG**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Peso netto	3,48 g	Diametro	6,1 mm
------------	--------	----------	--------

Conformità ambientale del prodotto

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Dati generali

Diametro contatto Ø codolo	3,6 mm	Esecuzione inserto	CM 3
Lunghezza di spellatura, collegamento di dimensionamento	10 mm	Materiale	Lega di rame
Procedimento di fabbricazione	torniti	Resistenza di passaggio	≤ 1 mΩ
Sezione di collegamento dei conduttori	1,5 mm ²	Superficie	argento
Tipo	Maschio	Tipo di collegamento	Collegamento a crimpare

Connection data

Sezione di collegamento cavo, max.	1,5 mm ²	Lunghezza di spellatura	7,5 mm
------------------------------------	---------------------	-------------------------	--------

Design

Famiglia prodotti	Contatti a crimpare	Tipo di prodotto	Contatto a crimpare
Tipo	Maschio	Tipo di collegamento	Collegamento a crimpare

Material

Materiale	Lega di rame
-----------	--------------

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000796	ETIM 4.0	EC000796
ETIM 5.0	EC000796	ETIM 6.0	EC000796
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 5.1	27-14-34-19
eClass 6.2	27-26-12-02	eClass 7.1	27-44-02-04
eClass 8.1	27-44-02-04	eClass 9.0	27-44-02-04
eClass 9.1	27-44-02-04		

Approvazioni

Omologazioni



ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Brochure/Catalogo	CAT 3 HDC.17/18 EN FL FIELDWIRING EN
Dati ingegneristici	EPLAN.WSCAD

Contatti a crimpare HDC-C-M3-SM1.5AG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold


Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

Disegni



Leiterquerschnitt	Abisolierlänge	
1,50 mm ²	AWG 16	10 mm
2,50 mm ²	AWG 14	10 mm
4,00 mm ²	AWG 12	10 mm
6,00 mm ²	AWG 10	10 mm
10,00 mm ²	AWG 7	10 mm

