

Accessori
SCT 4,6/838

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



Come da figura

Weidmüller Steel Series comprende un vasto assortimento di fascette serratavolo per sollecitazioni estreme, come le elevate temperature o la presenza di forti agenti chimici.

- Acciaio inossidabile AISI 304,
- Installazione agevole e sicura grazie alla chiusura brevettata
- Bordi arrotondati brevettati per evitare qualsiasi rischio di lesione
- Ideali per impiego all'esterno
- Resistenti all'irraggiamento e alla corrosione
- Antimagnetici
- Bordi non dentellati, quindi nessun danneggiamento dell'isolamento.

Dati generali per l'ordinazione

Tipo	SCT 4,6/838
Nr.Cat.	1699940000
Versione	Accessori, Fascette serratavolo, x 4.6445 N
GTIN (EAN)	4008190892388
CPZ	100 Pezzo

**Accessori
SCT 4,6/838**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com

Dati tecnici**Dimensioni e peso**

Larghezza	4,6 mm
Posizione verticale	838 mm
Profondità	1,2 mm
Peso netto	8,24 g

Larghezza (pollici)	0,181 inch
Altezza (pollici)	32,992 inch
Profondità (pollici)	0,047 inch

Materiale di installazione

Campo delle temperature di impiego, max.	538 °C
Diametro del cavo, max.	254 mm
Resistenza alla trazione	445 N

Campo delle temperature di impiego, min.	-80 °C
Materiale	Acciaio inox 1.4301

Classificazioni

ETIM 3.0	EC000046
ETIM 5.0	EC000761
UNSPSC	30-21-18-01
eClass 6.2	27-14-07-02
eClass 8.1	27-14-11-37
eClass 9.1	27-14-07-02

ETIM 4.0	EC000761
ETIM 6.0	EC000046
eClass 5.1	27-14-07-02
eClass 7.1	27-14-11-37
eClass 9.0	27-14-07-02

Approvazioni

ROHS	Conforme
------	----------

Downloads

Dati ingegneristici	EPLAN, WSCAD
---------------------	------------------------------

Disegni**Disegno**